

WCA032 WCS Active

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

za 1–7 kg perila s preizkušeno kakovostjo Miele po privlačni ceni.



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila
- Varčevanje z energijo v najboljšem razredu energijske učinkovitosti A
- Ekskluzivna ponudba kapsul CapDosing za različne vrste perila in madežev
- Naš satasti boben poskrbi, da perilo ostane v brezhibnem stanju
- Dodajanje ali odvzemanje posameznih kosov perila med postopkom pranja AddLoad



EAN: 4002516790273 / Številka materiala: 12518810 / Številka starega materiala: 11CA0321D

Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitvev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	W1 Chrome Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1400
Prekinitev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Obsidian črna z belim obročem
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	Poševna
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	EasyControl rumena
Učinkovitost čiščenja	
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg	7,0
Udobna uporaba	
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Predal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	45
Ponderirana poraba vode na cikel v l	46
Razred učinkovitosti ožemanja	B
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem)	A
Emisija hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja v dB(A) re 1 pW	72
Trajanje programa „ECO 40–60“ pri nazivni zmogljivosti	206
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,30
Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•
Uravnavanje penjenja	•
Motor ProfiEco	•
Programi pranja	
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•

WCA032 WCS Active

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

za 1–7 kg perila s preizkušeno kakovostjo Miele po privlačni ceni.



EAN: 4002516790273 / Številka materiala: 12518810 /


Številka starega materiala: 11CA0321D

Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Samo izpiranje/škrobljenje	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
Dodatne funkcije za pranje	
Kratki	•
Namakanje	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Watercontrol-System
Zaščita pred posegi otrok	•
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	636
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1054
Globina aparata brez vrat (za vgradnjo pod pult) v mm	600
Teža v kg	80
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2


WCA032 WCS Active

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:


za 1–7 kg perila s preizkušeno kakovostjo Miele po privlačni ceni.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm