

KU 7175 D

Hladilnik za vgradnjo pod pult, višina niše 86–92 cm
z dvema nastavljivima temperaturnima območjema za večjo fleksibilnost.



- Od 0 °C za ohlajene pijače do 14 °C za idealne kletne pogoje
- Optimalna in vzdržljiva LED
- Enakomerna porazdelitev temperature v celem hladilniku – DynaCool
- Čiščenje predala VeggieBox v pomivalnem stroju – ComfortClean
- Hitro ohladite živila s funkcijo SuperCool
- Blaženje zapiranja vrat SoftClose



EAN: 4002516779315 / Številka materiala: 12519370 /
Številka starega materiala: 36717510EU1

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	KU 7175 D
Materialna številka proizvajalca	12519370
EAN številka	4002516779315
Razred za trženje	Platinum
Kategorija aparata	
Hladilnik	•
Izvedba	
Vgradni aparat, integriran	•
Vgradni aparat, vgrajen pod pult	•
Tečaj vrat	Izvljučni voziček
Udobna uporaba	
Osvetlitev hladilnega območja	LED
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Počitniški način	•
SoftClose	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
SuperCool	•
Število temperaturnih območij	2
Način Sabbath	•
Hladilnik/hladilno območje	
Število polic	2
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	D
Poraba energije na leto v kWh	81,58
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,22
Varnost	
Funkcija fiksiranja nastavitev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•
Tehnični podatki	
Širina niše min. v mm	600
Širina niše maks. v mm	600
Višina niše min. v mm	860
Višina niše maks. v mm	920
Globina niše v mm	560
Širina aparata v mm	597
Višina aparata v mm	859
Globina aparata v mm	556
Teža v kg	42,2
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	10
Klimatski razred	SN-T
Hladilni del v l	119
Predal s kletno temperaturo v l	58,4
Skupna uporabna prostornina v l	119

KU 7175 D

Hladilnik za vgradnjo pod pult, višina niše 86–92 cm
z dvema nastavljivima temperaturnima območjema za večjo fleksibilnost.



EAN: 4002516779315 / Številka materiala: 12519370 /
Številka starega materiala: 36717510EU1

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D) B

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW 32

Odjem električnega toka v miliamperih (mA) 2000

Napetost v V 220-240

Zaščita v A 10

Število faz 1

Frekvenca v Hz 50-60


Dolžina priključnega kabla v m 2,2

Zamenjava žarnice Servisna služba


Priložena oprema

KU 7175 D


Hladilnik za vgradnjo pod pult, višina niše 86–92 cm z dvema nastavljivima temperaturnima območjema za večjo fleksibilnost.




KU7175D, Built-under, niche dimensions



KU7175D, Built-under, installation drawing (*footnote)



KU7175D, Built-under, side view



KU7175D, Built-under, side view