

KWTUS 7074 F

Vinska vitrina za vgradnjo pod pult

z ločenimi temperat. območji, rešetkami FlexiFrame in funkcijo ActiveHumidity.



- Ločena temperaturna območja
- Shranjevanje vseh velikosti/oblik steklenic po zaslugi rešetk FlexiFrame
- Optimalno uravnavanje zračne vlažnosti s funkcijo ActiveHumidity
- Poljubno označevanje lesenih rešetk na letvah NoteBoard
- Optimalna zaščita vin z UV-odpornim izolirnim steklom



EAN: 4002516779360 / Številka materiala: 12519510 /

Številka starega materiala: 39707410EU1

Kategorija aparata	
Vinska vitrina	•
Izvedba	
Vgradni aparat	•
Vgradni aparat, integriran	•
Vgradni aparat, vgrajen pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
Možnost postavitve „side-by-side“	•
Dizajn	
Barva ohišja	Črna
Barva sprednje stranice	Obsidian črna steklo
Osvetlitev vinskega območja	Brezstopenjska zatemnitev LED-osvetlitve
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
DynaCool	•
Odpiralo vrat	FrontOpen
Skupno število polic	5
Število rešetk	4
Material rešetk	Bukev
Število rešetk FlexiFrame	3
Število rešetk za prečno shranjevanje	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Da
Shranjevanje brez vibracij	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del	Ne
Število temperaturnih območij	2
Nastavljivo območje temperature min. v °C	5
Nastavljivo območje temperature maks. v °C	20
Način Sabbat	•
Hladilnik/hladilno območje	
Suha hrbtna stena	Siva
ActiveHumidity	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	F
Poraba energije na leto v kWh	104,00
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,28
Varnost	
Funkcija fiksiranja nastavitev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•
Optični temperaturni alarm	•

KWTUS 7074 F

Vinska vitrina za vgradnjo pod pult

z ločenimi temperaturnimi območji, rešetkami FlexiFrame in funkcijo ActiveHumidity.



EAN: 4002516779360 / Številka materiala: 12519510 /

Številka starega materiala: 39707410EU1

Tehnični podatki

Širina niše min. v mm	600
Širina niše maks. v mm	600
Višina niše min. v mm	820
Višina niše maks. v mm	880
Globina niše v mm	580
Širina aparata v mm	597
Višina aparata v mm	819
Globina aparata v mm	563
Teža v kg	44,0
Klimatski razred	SN-ST
Hladilni del v l	92
Skupna uporabna prostornina v l	92
Prostor za število 0,75-litrskih bordojskih steklenic	32 steklenic
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	B
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW	34
Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	1500
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	2,2


Priložena oprema

Filtri Active AirClean	•
Bela kreda	•


KWTUS 7074 F

Vinska vitrina za vgradnjo pod pult


z ločenimi temperat. območji, rešetkami FlexiFrame in funkcijo ActiveHumidity.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, top view (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (*footnote) (installation drawings)