


KWTUS 7096 E

Vinska vitrina za vgradnjo pod pult
z ločenimi temperaturnimi območji, rešetkami FlexiFrame in funkcijo Push2open.



- Ločena temperaturna območja
- Shranjevanje vseh velikosti/oblik steklenic po zaslugi rešetk FlexiFrame
- Optimalno uravnavanje zračne vlažnosti s funkcijo ActiveHumidity
- Poljubno označevanje lesenih rešetk na letvah NoteBoard
- Optimalna zaščita vin z UV-odpornim izolirnim steklom



EAN: 4002516779438 / Številka materiala: 12519560 /
Številka starega materiala: 39709610EU1

Kategorija aparata	
Vinska vitrina	•
Izvedba	
Vgradni aparat	•
Vgradni aparat, integriran	•
Vgradni aparat, vgrajen pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
Možnost postavitve „side-by-side“	•
Dizajn	
Barva ohišja	Črna
Barva sprednje stranice	Obsidian črna steklo
Osvetlitev vinskega območja	Brezstopenjska zatemnitev LED-osvetlitve
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Filtri Active AirClean	•
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
SoftClose	•
Odpiralo vrat	Push2open
Skupno število polic	5
Število rešetk	4
Material rešetk	Bukev
Število rešetk FlexiFrame	3
Število rešetk za prečno shranjevanje	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Da
Shranjevanje brez vibracij	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	FreshTouch
Neodvisno uravnavanje temperature za hladilni in zamrzovalni del	Ne
Število temperaturnih območij	2
Nastavljivo območje temperature min. v °C	5
Nastavljivo območje temperature maks. v °C	20
Način Sabbath	•
Hladilnik/hladilno območje	
Suha hrbtna stena	BlackSteel
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	E
Poraba energije na leto v kWh	83,20
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,22
Varnost	
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•

KWTUS 7096 E

Vinska vitrina za vgradnjo pod pult
z ločenimi temperaturnimi območji, rešetkami FlexiFrame in funkcijo Push2open.



EAN: 4002516779438 / Številka materiala: 12519560 /
Številka starega materiala: 39709610EU1

Optični temperaturni alarm

•

Tehnični podatki

Širina niše min. v mm	600
Širina niše maks. v mm	600
Višina niše min. v mm	820
Višina niše maks. v mm	880
Globina niše v mm	580
Širina aparata v mm	597
Višina aparata v mm	819
Globina aparata v mm	579
Teža v kg	52,0
Klimatski razred	SN-ST
Hladilni del v l	95
Skupna uporabna prostornina v l	95
Prostor za število 0,75-litrskih bordojskih steklenic	32 steklenic
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	B
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW	32
Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	1500
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	2,2


Priložena oprema

Bela kreda


•

KWTUS 7096 E


Vinska vitrina za vgradnjo pod pult
z ločenimi temperaturnimi območji, rešetkami FlexiFrame in funkcijo Push2open.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F,
KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß
(installation drawings)



KWTUS7196E, KWTUS7096E, Built-under, top view
(installation drawings)



KWTUS7096E, Built-under, side view (installation
drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F,
KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view
(*footnote) (installation drawings)