

DAH 2660 Escala

Stenska napa

s funkcijo Con@ctivity in pametnim upravljanjem na dotik za udobno uporabo



- Prostor za glavo – s steklenim zaslonom širine 598 mm
- Edinstvena udobna uporaba – Con@ctivity
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla
- Popolno ujemanje – steklena plošča in ohišje nape v isti barvi
- Za vsako stanovanjsko situacijo – odzračevanje ali kroženje zraka



EAN: 4002516802006 / Številka materiala: 12533920 /
Številka starega materiala: 28H2660BD

Izvedba	
Stenska napa	•
Izvedba in dizajn	
Barva	Obsidian črna
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 29 filter z aktivnim ogljem
Dizajn	
Robno odsesavanje	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
ComfortControl	•
Upravljanje	ComfortControl
Stikalo za VKLOP/IZKLOP	•
Stopnje Booster	1
Učinkovitost in trajnostnost	
Letna poraba energije v kWh/leto	72,2
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	B
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	C
Razred učinkovitosti pretoka zraka	B
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Enostavno čiščenje	
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	2
Osvetlitev	
LED	•
Število x W	1 x 3,2 W
Osvetljenost v lx	330 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Izmenični motor (AC)	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	215
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	315
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	415
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m ³ /h)	675
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	43,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	47,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	52,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	64,0

DAH 2660 Escala

Stenska napa

s funkcijo Con@ctivity in pametnim upravljanjem na dotik za udobno uporabo



EAN: 4002516802006 / Številka materiala: 12533920 /

Številka starega materiala: 28H2660BD

Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	28,0
--	------

Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	33,0
--	------

Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	38,0
--	------

Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	50,0
--	------

Kroženje zraka

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	190
---	-----

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	280
---	-----

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	380
---	-----

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m ³ /h) po EN 61591	575
---	-----

Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	47,0
--	------

Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	54,0
--	------

Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	60,0
--	------

Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	71,0
--	------

Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	33,0
--	------

Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	40,0
--	------

Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	46,0
--	------

Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	57,0
--	------

Varnost

Varnostni izklop	•
------------------	---

Enoslojno varnostno steklo (ESG)	•
----------------------------------	---

Tehnični podatki

Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju v mm	830–1210
---	----------

Skupna višina nape pri kroženju zraka in zunanjem ventilatorju v mm	443
---	-----

Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju min v mm	830
---	-----

Širina ohišja nape v mm	598
-------------------------	-----

Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju maks. v mm	1210
---	------

Višina ohišja nape v mm	443
-------------------------	-----

Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm	443
---	-----

Globina ohišja nape v mm	388
--------------------------	-----

Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm	443
--	-----

Neto teža v kg	15,5
----------------	------

Dolžina priključnega kabla v m	1,3
--------------------------------	-----

Vtič z zaščitnim kontaktom	•
----------------------------	---

Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm	450
--	-----

Minimalni odmik nad plinsko kuhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm	650
--	-----

Število faz	1
-------------	---

DAH 2660 Escala

Stenska napa

s funkcijo Con@ctivity in pametnim upravljanjem na dotik za udobno uporabo



EAN: 4002516802006 / Številka materiala: 12533920 /
Številka starega materiala: 28H2660BD

Skupna priključna moč v kW	0,20
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50

Navodila za montažo

Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Priključek za odvod zraka zgoraj in zadaj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150


Priložena oprema

Zaporna loputa za zunanji zrak	•
--------------------------------	---

DAH 2660 Escala

Stenska napa

s funkcijo Con@ctivity in pametnim upravljanjem na dotik za udobno uporabo



DAH2660 Installation drawings