

## DAH 2960 Escala

### Stenska napa

s funkcijo Con@ctivity in pametnim upravljanjem na dotik za udobno uporabo



- Prostor za glavo – s steklenim zaslonom širine ??
- Edinstvena udobna uporaba – Con@ctivity
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla
- Popolno ujemanje – steklena plošča in ohišje nape v isti barvi
- Za vsako stanovanjsko situacijo – odzračevanje ali kroženje zraka

**B**

EAN: 4002516802327 / Številka materiala: 12533960 / Številka starega materiala: 28H2960BD

<b>Izvedba</b>	
Stenska napa	•
<b>Načini delovanja</b>	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 29 filter z aktivnim ogljem
<b>Dizajn</b>	
Barva	Obsidian črna
Robno odsesavanje	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
Stikalo za VKLOP/IZKLOP	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	B
Letna poraba energije v kWh/leto	72,3
Razred učinkovitosti pretoka zraka	B
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	D
<b>Filtrski sistem</b>	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	2
<b>Osvetlitev</b>	
LED	•
Število x W	1 x 3,2 W
Osvetljenost v Lx	300 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Izmenični motor (AC)	•
<b>Odvod zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	215
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	315
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	415
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m <sup>3</sup> /h)	675
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	41,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	47,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	53,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	65,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa)	27,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	33,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	39,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	51,0
<b>Kroženje zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	190
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	280

DAH 2960 Escala

Stenska napa

s funkcijo Con@ctivity in pametnim upravljanjem na dotik za udobno uporabo





EAN: 4002516802327 / Številka materiala: 12533960 /  
Številka starega materiala: 28H2960BD

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	380
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	575
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	47,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	54,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	60,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	71,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	33,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	40,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	46,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	57,0
<b>Varnost</b>	
Varnostni izklop	•
Enoslojno varnostno steklo (ESG)	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju v mm	830–1210
Skupna višina nape pri kroženju zraka in zunanjem ventilatorju v mm	443
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju min v mm	830
Širina ohišja nape v mm	898
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju maks. v mm	1210
Višina ohišja nape v mm	443
Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm	443
Globina ohišja nape v mm	388
Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm	443
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm	450
Minimalni odmik nad plinsko kuhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm	650
Neto teža v kg	18,0
Dolžina priključnega kabla v m	1,3
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Skupna priključna moč v kW	0,20
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
<b>Navodila za montažo</b>	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Priključek za odvod zraka zgoraj in zadaj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150
<b>Priložena oprema</b>	
Zaporna loputa za zunanji zrak	•
<b>Dotatna oprema</b>	
Filter z aktivnim ogljem	Nein

DAH 2960 Escala

Stenska napa

s funkcijo Con@tivity in pametnim upravljanjem na dotik za udobno uporabo



DAH2960 Installation drawings