

DAC 2240 Stella

Stropna napa

v kompaktnem dizajnu širine 1165 mm, vključno z daljinskim upravljalnikom DARC 7



- Preprosta namestitvev za delovanje s kroženjem zraka Plug & Play
- Edinstvena udobna uporaba – Con@ctivity
- Energijsko varčen in tih – močanmotor ECO
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla
- Panel z možnostjo individualnega oblikovanja

A++

EAN: 4002516802686 / Številka materiala: 12555920 / Številka starega materiala: 28C2240HD

Izvedba	
Stropna napa	•
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 35-P
Dizajn	
Barva	Mat bela
Robno odsesavanje	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
EasySwitch	•
Stikalo za VKLOP/IZKLOP	•
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nasičenost maščobnega filtra nastavljiva	•
Nasičenost filtra z aktivnim ogljem nastavljiva	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Letna poraba energije v kWh/leto	31,4
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	C
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	4
Osvetlitev	
LED	•
Število x W	2 x 7,2 W
Osvetljenost v lx	450 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Funkcija dušenja svetlobe	•
Ventilator	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Enosmerni motor (DC)	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	235
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	395
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	505
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m ³ /h)	680
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	43,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	56,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	62,0

DAC 2240 Stella

Stropna napa

v kompaktnem dizajnu širine 1165 mm, vključno z daljinskim upravljalnikom DARC 7



EAN: 4002516802686 / Številka materiala: 12555920 /
Številka starega materiala: 28C2240HD

Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	68,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa)	27,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	40,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	46,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	53,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m³/h) po EN 61591	165
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m³/h) po EN 61591	315
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	410
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591	515
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	46,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	59,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	65,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	70,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	31,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	44,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	49,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	54,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju min v mm	196
Širina ohišja nape v mm	1165
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju maks. v mm	196
Višina ohišja nape v mm	196
Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm	196
Globina ohišja nape v mm	500
Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm	196
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm	450
Neto teža v kg	20,4
Dolžina priključnega kabla v m	1,4
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Minimalni odmik nad plinsko kuhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm	650
Skupna priključna moč v kW	0,17
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
Navodila za montažo	
Priključek za odvod zraka ob strani	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150
Priložena oprema	
Reducirni nastavek za zmanjšanje Ø s 150 na 125 mm	•
Daljinski upravljalnik	•

DAC 2240 Stella

Stropna napa

v kompaktnem dizajnu širine 1165 mm, vključno z daljinskim upravljalnikom DARC 7



EAN: 4002516802686 / Številka materiala: 12555920 /

Številka starega materiala: 28C2240HD

Zaporna loputa za zunanji zrak

Dodatna oprema

Filter z aktivnim ogljem


•

Nein

DAC 2240 Stella

Stropna napa

v kompaktnem dizajnu širine 1165 mm, vključno z daljinskim upravljalnikom DARC 7



DAC2240, DAC4240 Installation drawings