

DAC 2240 Stella  
Stropna napa  
v kompaktnem dizajnu širine 1165 mm



- Preprosta namestitvev za delovanje s kroženjem zraka Plug & Play
- Udobno upravljanje – s funkcijo Con@ctivity in daljinskim upravljalnikom
- Energijsko varčen in tih – močanmotor ECO
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla
- Plošča z možnostjo individualnega oblikovanja



EAN: 4002516802679 / Številka materiala: 12555930 /  
Številka starega materiala: 28C2240SD

<b>Izvedba</b>	
Stropna napa	•
Barva aparata	Plemenito jeklo
<b>Načini delovanja</b>	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 35-P
<b>Dizajn</b>	
Robno odsesavanje	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
EasySwitch	•
Stikalo za VKLOP/IZKLOP	•
Stopnje Booster	1
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Prikaz zasičenosti maščobnega filtra	•
Prikaz zasičenosti filtra z aktivnim ogljem	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Letna poraba energije v kWh/leto	31,4
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	C
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
<b>Filtrski sistem</b>	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	4
<b>Osvetlitev</b>	
LED	•
Število x W	2 x 7,2 W
Osvetljenost v Lx	450 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Enosmerni motor (DC)	•
<b>Odvod zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	235
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	395
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	505
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m <sup>3</sup> /h)	680
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	43,0

DAC 2240 Stella  
Stropna napa  
v kompaktnem dizajnu širine 1165 mm



EAN: 4002516802679 / Številka materiala: 12555930 /  
Številka starega materiala: 28C2240SD

Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	56,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	62,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	68,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa)	27,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	40,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	46,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	53,0
<b>Kroženje zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	165
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	315
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	410
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	515
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	46,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	59,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	65,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	70,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	31,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	44,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	49,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	54,0
<b>Varnost</b>	
Varnostni izklop	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju min v mm	196
Širina ohišja nape v mm	1165
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju maks. v mm	196
Višina ohišja nape v mm	196
Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm	196
Globina ohišja nape v mm	500
Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm	196
Minimalni odmik nad električno kuhhalno ploščo v mm	450
Minimalni odmik nad plinsko kuhhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm	650
Neto teža v kg	20,4
Dolžina priključnega kabla v m	1,4
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Skupna priključna moč v kW	0,17
Napetost v V	230
Zaščita v A	10

DAC 2240 Stella  
Stropna napa  
v kompaktnem dizajnu širine 1165 mm



EAN: 4002516802679 / Številka materiala: 12555930 /  
Številka starega materiala: 28C2240SD

Število faz	1
Frekvenca v Hz	50


#### Navodila za montažo

Priključek za odvod zraka ob strani	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150

#### Priložena oprema

Reducirni nastavek za zmanjšanje $\varnothing$ s 150 na 125 mm	•
Daljinski upravljalnik	•
Zaporna loputa za zunanji zrak	•

DAC 2240 Stella  
Stropna napa  
v kompaktnem dizajnu širine 1165 mm



DAC2240, DAC4240 Installation drawings