

DAC 4240 Stella Ambient

Stropna napa

z ambientalno osvetlitvijo, kompaktna in zmogljiva širine 1165 mm



- Preprosta namestitvev za delovanje s kroženjem zraka Plug & Play
- Udobno upravljanje – s funkcijo Con@ctivity in daljinskim upravljalnikom
- Motor ECO z najnižjimi vrednostmi hrupa pri visoki zmogljivosti pretoka zraka
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla
- Plošča z možnostjo individualnega oblikovanja



EAN: 4002516802747 / Številka materiala: 12555970 / Številka starega materiala: 28C4240MD

Izvedba	
Stropna napa	•
Izvedba in dizajn	
Barva	Mat črna
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 35-P
Dizajn	
Robno odsesavanje	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatika funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
EasySwitch	•
Stikalo za VKLOP/IZKLOP	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Stopnje Booster	2
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Prikaz zasičenosti maščobnega filtra	•
Prikaz zasičenosti filtra z aktivnim ogljem	•
Paket Silence	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Letna poraba energije v kWh/leto	31,2
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	C
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	4
Osvetlitev	
LED	•
Število x W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Osvetljenost v Lx	440 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Funkcija dušenja svetlobe	•
Ambientalna osvetlitev	•
Ventilator	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Enosmerni motor (DC)	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	235
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	400
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	510
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m ³ /h)	685

DAC 4240 Stella Ambient

Stropna napa

z ambientalno osvetlitvijo, kompaktna in zmogljiva širine 1165 mm



EAN: 4002516802747 / Številka materiala: 12555970 /
Številka starega materiala: 28C4240MD

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 2 (m ³ /h)	750
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	43,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	54,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	60,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	66,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	68,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa)	27,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	38,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	44,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	51,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	52,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	165
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	320
Zmogljivost pretoka zraka pri intenzivni stopnji (m ³ /h) po EN 61591	520
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	420
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 2 (m ³ /h) po EN 61591	550
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	45,0
Zvočna moč pri intenzivni stopnji (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	68,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	58,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	63,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	69,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	30,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	42,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	48,0
Zvočni tlak pri intenzivni stopnji (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	52,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	54,0
Varnost	
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanem ventilatorju min v mm	196
Širina ohišja nape v mm	1165
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanem ventilatorju maks. v mm	196
Višina ohišja nape v mm	196
Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm	196
Globina ohišja nape v mm	500
Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm	196
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm	450
Neto teža v kg	21,4
Dolžina priključnega kabla v m	1,4
Vtič z zaščitnim kontaktom	•

DAC 4240 Stella Ambient

Stropna napa

z ambientalno osvetlitvijo, kompaktna in zmogljiva širine 1165 mm



EAN: 4002516802747 / Številka materiala: 12555970 /

Številka starega materiala: 28C4240MD

Minimalni odmik nad plinsko kuhhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki \leq 4,5 kW) v mm

Skupna priključna moč v kW

Napetost v V

Zaščita v A

Število faz

Frekvenca v Hz

Navodila za montažo

Priključek za odvod zraka ob strani

Premer odzračevalnega nastavka v mm

Priložena oprema

Reducirni nastavek za zmanjšanje \varnothing s 150 na 125 mm

Daljinski upravljalnik

Zaporna loputa za zunanji zrak

650

0,19

230

10

1

50

•

150

•


•

•

DAC 4240 Stella Ambient

Stropna napa

z ambientalno osvetlitvijo, kompaktna in zmogljiva širine 1165 mm



DAC2240, DAC4240 Installation drawings