

## DAC 4240 Stella Ambient

### Stropna napa

kompakten in zmogljiv širine 1165 mm, vključno z daljinskim upravljalnikom DARC 7



- Preprosta namestitvev za delovanje s kroženjem zraka Plug & Play
- Edinstvena udobna uporaba – Con@ctivity
- Motor ECO z najnižjimi vrednostmi hrupa pri visoki zmogljivosti pretoka zraka
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla
- Panel z možnostjo individualnega oblikovanja

**A++**

EAN: 4002516802723 / Številka materiala: 12555980 / Številka starega materiala: 28C4240SD

<b>Izvedba</b>	
Stropna napa	•
<b>Načini delovanja</b>	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 35-P
<b>Dizajn</b>	
Barva	Plemenito jeklo
Robno odsesavanje	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatiska funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
EasySwitch	•
Stikalo za VKLOP/IZKLOP	•
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nasičenost maščobnega filtra nastavljiva	•
Nasičenost filtra z aktivnim ogljem nastavljiva	•
Paket Silence	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Letna poraba energije v kWh/leto	31,2
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	C
<b>Filtrski sistem</b>	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	4
<b>Osvetlitev</b>	
LED	•
Število x W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Osvetljenost v Lx	440 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Funkcija dušenja svetlobe	•
Ambientalna osvetlitev	•
<b>Ventilator</b>	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Enosmerni motor (DC)	•
<b>Odvod zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	235
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	400
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m <sup>3</sup> /h) po EN 61591	510
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m <sup>3</sup> /h)	685
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 2 (m <sup>3</sup> /h)	750
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	43,0

DAC 4240 Stella Ambient

Stropna napa

kompakten in zmogljiv širine 1165 mm, vključno z daljinskim upravljalnikom DARC 7



EAN: 4002516802723 / Številka materiala: 12555980 /  
Številka starega materiala: 28C4240SD

Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	54,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	60,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	66,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	68,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa)	27,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	38,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	44,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	51,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	52,0
<b>Kroženje zraka</b>	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m³/h) po EN 61591	165
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m³/h) po EN 61591	320
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	420
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591	520
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 2 (m³/h) po EN 61591	550
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	45,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	58,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	63,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	68,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	69,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	30,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	42,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	48,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	52,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	54,0
<b>Varnost</b>	
Varnostni izklop	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju min v mm	196
Širina ohišja nape v mm	1165
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju maks. v mm	196
Višina ohišja nape v mm	196
Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm	196
Globina ohišja nape v mm	500
Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm	196
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm	450
Neto teža v kg	21,4
Dolžina priključnega kabla v m	1,4
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Minimalni odmik nad plinsko kuhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm	650

DAC 4240 Stella Ambient

Stropna napa

kompakten in zmogljiv širine 1165 mm, vključno z daljinskim upravljalnikom DARC 7




EAN: 4002516802723 / Številka materiala: 12555980 /  
Številka starega materiala: 28C4240SD

Skupna priključna moč v kW	0,19
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
<b>Navodila za montažo</b>	
Priključek za odvod zraka ob strani	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150
<b>Priložena oprema</b>	
Reducirni nastavek za zmanjšanje Ø s 150 na 125 mm	•
Daljinski upravljalnik	•
Zaporna loputa za zunanji zrak	•
<b>Dodatna oprema</b>	
Filter z aktivnim ogljem	Nein

DAC 4240 Stella Ambient

Stropna napa

kompakten in zmogljiv širine 1165 mm, vključno z daljinskim upravljalnikom DARC 7



DAC2240, DAC4240 Installation drawings