

## Guard S1 Talni sesalnik



- ComfortFit: razvit za najvišje higienske standarde
- Ergonomičen ročaj: za udobno uporabo
- 99,99-%\* sposobnost zadrževanja prahu s filtrom AirClean
- Dolga življenjska doba: preizkušen na 20 let\*\* življenjske dobe
- Delovni radij 10 m: enostavno čiščenje velikih površin
- Lahek in kompakten dizajn za enostavno rokovanje
- Teleskopska cev EasySlide z nastavljivo višino

\* V skladu z IEC 62885-2:2021

\*\* Miele je med fazo razvoja serije sesalnikov Guard preizkusil modele in osrednje komponente s 750 urami uporabe (= 37,5 ure na leto) pri različnih stopnjah moči. Več: [miele.com/20let](http://miele.com/20let)

EAN: 4002516794066 / Številka materiala: 12558440 / Številka starega materiala: 41TAF033CE

<b>Izvedba in dizajn</b>	
Barva	Jantarno rumena
<b>Izvedba</b>	
Tip izdelka	STAFO
<b>Udobna uporaba</b>	
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	Štiristopenjski vrtljivi regulator
Sistem Park za premore med sesanjem	•
<b>Gibljivost</b>	
Kolesca na jekelni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog	•
Podvozje s tremi kolesci	•
Delovni radij v m	10
Dolžina priključnega kabla v m	7,5
<b>Filtrski sistem</b>	
Volumen vrečke za prah v l	3,5
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah	•
Filter za izhodni zrak	Filter AirClean
Filter za zaščito motorja	•
<b>Varnost</b>	
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah	•
Obroba za zaščito pohištva	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Moč v W	890
Glasnost v dB	76,0
Širina v mm	425
Višina v mm	230
Teža v kg	5,7
<b>Priložena oprema</b>	
Tridelni pribor	Na držalu VarioClip
Nastavek za oblazinjeno pohištvo	•
Ozki nastavek	•
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase	•
Talni nastavek	•
Kupon za vrečke za sesalnik	•