

Guard L1 Parquet XL

Talni sesalnik

močan | DynamicDrive | idealen za velike površine trdih tal



- Optimalna moč za vsako nalogo pri čiščenju: na voljo so štirje načini delovanja
- Tiha in nežna: kolesca DynamicDrive
- Vrhunski koncept dizajna z elegantnimi aplikacijami
- ComfortFit: razvit za najvišje higijenske standarde
- Filter AirClean Plus: več kot 99,99-%* sposobnost zadrževanja prahu
- Dolga življenjska doba: preizkušen na 20 let** življenjske dobe
- Parquet Twister XL (41 cm): idealen za velike površine trdih tal
- Za enostavno čiščenje: nastavek za oblazinjeno pohištvo in reže 2 v 1
- Individualno nastavljiva višina in ergonomičen udoben ročaj

* V skladu z IEC 62885-2:2021

** Miele je med fazo razvoja serije sesalnikov Guard preizkusil modele in osrednje komponente s 750 urami uporabe (= 37,5 ure na leto) pri različnih stopnjah moči. Več: miele.com/20let

EAN: 4002516794561 / Številka materiala: 12559010 / Številka starega materiala: 41USF041CE

| | |
|--|------------------------------|
| Izvedba in dizajn | |
| Barva | Briljantno bela |
| Izvedba | |
| Tip izdelka | SUSFO |
| Udobna uporaba | |
| Elektronsko uravnavanje sesalne moči | Nožni tipki +/- |
| Prikaz moči na aparatu | • |
| Sistem Park za premore med sesanjem | • |
| Sistem Park za odlaganje | Obojestransko |
| Udobno navijanje kabla | • |
| Ročaj Comfort 2.0 | • |
| Gibljivost | |
| Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog | • |
| Kolesca DynamicDrive | • |
| Delovni radij v m | 12 |
| Dolžina priključnega kabla v m | 8,5 |
| Filtrski sistem | |
| Volumen vrečke za prah v l | 3,5 |
| Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah | • |
| Filter za izhodni zrak | Filter AirClean Plus |
| Filter za zaščito motorja | • |
| Varnost | |
| Zaskočka za talni nastavek in ročaj | • |
| Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah | • |
| Obroba za zaščito pohištva | • |
| Tehnični podatki | |
| Moč v W | 890 |
| Glasnost v dB | 74,0 |
| Širina v mm | 506 |
| Višina v mm | 239 |
| Teža v kg | 6,5 |
| Priložena oprema | |
| Tridelni pribor | Integriran |
| Nastavek za oblazinjeno pohištvo | • |
| Ozki nastavek | • |
| Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase | • |
| Talna krtača | SBB 400-3 Parkett Twister XL |
| Talni nastavek | • |
| Kupon za vrečke za sesalnik | • |