

Guard M1 Silence

z edinstveno opremo Premium za najvišje zahteve

odlična sesalna moč | eleganten dizajn | tiho čiščenje s 66 dB



- ComfortFit: razvit za najvišje higienske standarde
- Dolga življenjska doba: preizkušen na 20 let* življenjske dobe
- Teleskopska cev EasySlide z nastavljivo višino
- Tipka za način delovanja: preprosto prilagodite sesalno moč svojim potrebam
- Praktičen predal s tridelnim priborom za več udobja
- Eleganten oblikovni koncept in svetleče LED-ikone
- Velik doseg, manj menjav vtičnice: delovni radij 11 m
- Filter Silence AirClean: zmanjša hrup toka zraka in motorja

* Miele je med fazo razvoja serije sesalnikov Guard preizkusil modele in osrednje komponente s 750 urami uporabe (= 37,5 ure na leto) pri različnih stopnjah moči. Več: miele.com/20let

EAN: 4002516795230 / Številka materiala: 12560290 /

Številka starega materiala: 41VYK032CE

Izvedba	
Tip izdelka	SVYK0
Izvedba in dizajn	
Barva	Jekleno siva
Udobna uporaba	
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	Tipka MODE
Ergonomičen nosilni ročaj	•
Ergonomičen ročaj	•
Sistem Park za premore med sesanjem	•
Sistem Park za odlaganje	Obojestransko
Udobno navijanje kabla	•
Gibljivost	
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog	•
Podvozje s tremi kolesci	•
Delovni radij v m	11
Dolžina priključnega kabla v m	7,5
Filtrski sistem	
Volumen vrečke za prah v l	4,5
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah	•
Filter za izhodni zrak	Filter Silence AirClean
Filter za zaščito motorja	•
Varnost	
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah	•
Obroba za zaščito pohištva	•
Tehnični podatki	
Moč v W	550
Glasnost v dB	66,0
Širina v mm	496
Višina v mm	227
Teža v kg	7,3
Priložena oprema	
Tridelni pribor	Integriran
Nastavek za oblažinjeno pohištvo	•
Ozki nastavek	•
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase	•
Talna krtača SBD 680 FlexTeQ	•