

## Guard M1 Parquet Flex

### Talni sesalnik

odlična sesalna moč | eleganten dizajn | nežen do trdih tal



- ComfortFit: razvit za najvišje higienske standarde
- Dolga življenjska doba: preizkušen na 20 let\* življenjske dobe
- Teleskopska cev EasySlide z nastavljivo višino
- Krtača Parquet Twister za nežno čiščenje trdih tal
- Idealen za težko dostopna mesta: fleksibilen ozki nastavek
- Filter AirClean Plus: več kot 99,99-%\*\* sposobnost zadrževanja prahu
- Tipka za način delovanja: preprosto prilagodite sesalno moč svojim potrebam
- Praktičen predal s tridelnim priborom za več udobja
- Eleganten oblikovni koncept in svetleče LED-ikone
- Velik doseg, manj menjav vtičnice: delovni radij 11 m

\* Miele je med fazo razvoja serije sesalnikov Guard preizkusil modele in osrednje komponente s 750 urami uporabe (= 37,5 ure na leto) pri različnih stopnjah moči. Več: [miele.com/20let](http://miele.com/20let)

\*\* V skladu z IEC 62885-2:2021

EAN: 4002516795261 / Številka materiala: 12560320 / Številka starega materiala: 41VTF035CE

<b>Izvedba in dizajn</b>	
Barva	Briljantno bela
<b>Izvedba</b>	
Tip izdelka	SVTFO
<b>Udobna uporaba</b>	
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	Tipka MODE
Ergonomičen nosilni ročaj	•
Ergonomičen ročaj	•
Sistem Park za premore med sesanjem	•
Sistem Park za odlaganje	Obojestransko
Udobno navijanje kabla	•
<b>Gibljivost</b>	
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog	•
Podvozje s tremi kolesci	•
Delovni radij v m	11
Dolžina priključnega kabla v m	7,5
<b>Filtrski sistem</b>	
Volumen vrečke za prah v l	4,5
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah	•
Filter za izhodni zrak	Filter AirClean Plus
Filter za zaščito motorja	•
<b>Varnost</b>	
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah	•
Obroba za zaščito pohištva	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Moč v W	890
Glasnost v dB	77,0
Širina v mm	496
Višina v mm	227
Teža v kg	7,3
<b>Priložena oprema</b>	
Tridelni pribor	Integriran
Nastavek za oblažinjeno pohištvo	•
Ozki nastavek	•
Posebej dolg, fleksibilen ozki nastavek	•
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase	•
Talna krtača	SBB 300-3 Parkett Twister
Talni nastavek	•