

EVS 7010

Vgradni predal za vakuumiranje brez ročaja, višina 14 cm
za profesionalno vakuumiranje živil



- Daljša trajnost – priprava zalog in porcioniranje živil
- Intenzivno doživetje okusov – mariniranje živil
- Priprava živil za kuhanje sous-vide
- Najpreprostejša uporaba – upravljanje na dotik in popoln izvlek
- Najpreprostejše odpiranje predala – Push2open

EAN: 4002516819202 / Številka materiala: 12613940 /
Številka starega materiala: 30701061D

Izvedba in dizajn	
Vgradni predal za vakuumiranje	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Brez ročaja	•
Izvedba in dizajn	
Barva aparata	Biserno bež
Načini delovanja	
Vakuumiranje	•
Prednosti	
Mariniranje živil	•
Prednosti	
Daljša obstojnost živil	•
Priprava za kuhanje sous-vide	•
Raznolikost uporabe	
Vakuumiranje živil	•
Vakuumiranje tekočin	•
Vakuumiranje posode	•
Mariniranje živil	•
Porcioniranje živil	•
Ponovno zapiranje originalne embalaže	•
Zapiranje kozarcev	•
Udobna uporaba	
Mehanizem Push2open	•
Popoln izvlek za enostavno polnjenje in praznjenje	•
Upravljalna letev s senzorskimi tipkami	•
Trajanje varjenja v stopnjah	1 - 3
Upravljalna letev s simboli	•
Funkcija prekinitve	•
Min. moč vakuumiranja v stopnjah	1
Maks. moč vakuumiranja v stopnjah	3
Prikaz moči vakuumiranja prek svetlečih diod	•
Min. moč vakuumiranja za zunanje posode v stopnjah	1
Maks. moč vakuumiranja za zunanje posode v stopnjah	3
Prikaz moči vakuumiranja za zunanje posode prek svetlečih diod	•
Prikaz trajanja varjenja prek svetlečih diod	•
Tehnika vakuumiranja	
Komora za vakuumiranje iz plemenitega jekla	•
Enostavno čiščenje	
Upravljalna letev v ravnini plošče	•
Opozorilo sušenje črpalke za podtlak	•
Zamenljiv trak za varjenje	•
Varnost	
Varnostni izklop	•
Tehnični podatki	
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	141

EVS 7010

Vgradni predal za vakuumiranje brez ročaja, višina 14 cm
za profesionalno vakuumiranje živil




EAN: 4002516819202 / Številka materiala: 12613940 /
Številka starega materiala: 30701061D


Globina aparata v mm	570
Uporabna notranja višina v mm	80
Skupna priključna moč v kW	0,32
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50-60
Zaščita v A	10
Število faz	1
Priključni kabel z vtičem	•
Dolžina priključnega kabla v m	1,8
Tehnika vakuumiranja	
Sesalna zmogljivost črpalke v m ³ /h	4
Udobna uporaba	
Kapaciteta komore za vakuumiranje iz plemenitega jekla v l	8,0
Minimalna velikost vrečke v mm	250
Maksimalna velikost vrečke v mm	350
Priložena oprema	
Adapter za vakuumiranje posod	1
Opora za vrečke	1
Vrečke za vakuumiranje	•
Število vrečk za vakuumiranje 180 x 280 mm	50
Število vrečk za vakuumiranje 240 x 350 mm	50

EVS 7010


Vgradni predal za vakuumiranje brez ročaja, višina 14 cm
za profesionalno vakuumiranje živil




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing



built-in EVS 7010 build-under, installation drawing



side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing



Installation EVS7010, installation drawing