

CVA 7440

Vgradni kavni avtomat

v združljivem dizajnu s patentiranim CupSensorjem za največji užitek ob kavi



- Velik prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor
- Popoln položaj: s patentiranim senzorjem CupSensor
- Istočasna priprava s pritiskom na gumb – OneTouch for Two
- Vedno sveže zmleta kava – AromaticSystemFresh
- Udobno postreženo – za večje količine: funkcija vrča

EAN: 4002516826330 / Številka materiala: 12642430 /
Številka starega materiala: 29744050A

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	CVA 7440
Materialna številka proizvajalca	12642430
EAN številka	4002516826330
Razred	Gold
Izvedba in dizajn	
Vgradni kavni avtomat s sistemom kave v zrnju	•
Barva	Biserno bež
VitroLine	•
ArtLine	•
Prednosti	
AromaticSystemFresh	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Možnost nastavitve profilov uporabnikov	10
Konični mlin za ohranjanje okusa	•
Nastavljiva stopnja mletja	•
Možnost nastavitve količine zmlate kave	•
Možnost nastavitve količine vode	•
Možnost nastavitve temperature vode	•
Možnost nastavitve količine mleka	•
Možnost nastavitve količine spenjenega mleka	•
Možnost nastavitve predhodnega poparjenja	•
TeaTimer	•
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor
CupSensor	•
PerformanceMode	•
Posoda za mleko EasyClick	•
ComfortDoor	•
Skrit ročaj vrat	•
BrilliantLight	•
Način za strokovnjake	•
MultiLingua	•
Število vrst kave	1
Število posod za kavo v zrnju	2
Kapaciteta posode za kavo v zrnju A v g	300
Kapaciteta posode za kavo v zrnju B v g	300
Skupna kapaciteta posod za kavo v zrnju v g	600
Odstranljive posode za kavo v zrnju	•
Kapaciteta posode za vodo v l	2,7
Kapaciteta posode za mleko v l	0,7
Kapaciteta posode za ostanke v kosih	17
Kapaciteta prestreznega pladnja v l	1,6
Lahko dostopne posode za oskrbo	•
Prikaz ure	•

CVA 7440

Vgradni kavni avtomat

v združljivem dizajnu s patentiranim CupSensorjem za največji užitek ob kavi



EAN: 4002516826330 / Številka materiala: 12642430 /

Številka starega materiala: 29744050A

Sinhronizacija ure	•
Prikaz datuma	•
Možnost nastavitve ure vklopa	•
Možnost nastavitve ure izklopa	•
Možnost nastavitve trajanja stanja pripravljenosti	•
Individualne nastavitve	•
Posebni napitki	
Možnost izbire količine napitka v ml	20-300
Ristretto enojni	•
Ristretto dvojni	•
Ekspreso enojni	•
Ekspreso dvojni	•
Kava enojna	•
Kava dvojna	•
Dolga kava enojna	•
Dolga kava dvojna	•
Kapučino enojni	•
Vroče mleko enojno	•
Vroče mleko dvojno	•
Spenjeno mleko enojno	•
Spenjeno mleko dvojno	•
Espresso macchiato enojni	•
Espresso macchiato dvojni	•
Cappuccino italiano enojni	•
Cappuccino italiano dvojni	•
Flat white enojni	•
Flat white dvojni	•
Café au lait enojni	•
Café au lait dvojni	•
Caffè latte enojni	•
Caffè latte dvojni	•
Caffè americano enojni	•
Caffè americano dvojni	•
Long black enojni	•
Long black dvojni	•
Topla voda enojna	•
Topla voda dvojna	•
Vročča voda enojna	•
Vročča voda dvojna	•
Črni čaj enojni	•
Črni čaj dvojni	•
Zeliščni čaj enojni	•
Zeliščni čaj dvojni	•
Sadni čaj enojni	•
Sadni čaj dvojni	•
Zeleni čaj enojni	•
Zeleni čaj dvojni	•
Beli čaj enojni	•

CVA 7440

Vgradni kavni avtomat

v združljivem dizajnu s patentiranim CupSensorjem za največji užitek ob kavi

EAN: 4002516826330 / Številka materiala: 12642430 /

Številka starega materiala: 29744050A

Beli čaj dvojni	•
Japonski čaj enojni	•
Japonski čaj dvojni	•
Chai latte enojni	•
Chai latte dvojni	•
Kavnik	•
Čajnik	•
Kapučino dvojni	•
Latte macchiato dvojni	•
Latte macchiato enojni	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Možnost vklopa energetske varčnega eko načina	•
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	≤0,3
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	≤2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
Odjem moči v stanju pripravljenosti v W	≤0,3
Odjem moči v stanju pripravljenosti ob omrežni povezavi v W	≤2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti ob omrežni povezavi v min	20
Enostavno čiščenje	
Ročno odstranjevanje vodnega kamna	•
Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo	•
Udobni programi čiščenja	•
Avtomatska funkcija izpiranja	•
ComfortClean	•
Odstranljiva cev za mleko	•
Odstranljiva enota za kuhanje	•
Nastavljiva trdota vode	•
Varnost	
Zapora vklopa	•
Tehnični podatki	
Minimalna širina niše v mm	560
Maksimalna širina niše v mm	568
Minimalna višina niše v mm	450
Maksimalna višina niše v mm	452
Globina niše v mm	500
Nastavljiva višina izliva v cm	16,5
Nastavljiva višina izliva v cm	4,0
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	455
Globina aparata v mm	475
Globina pri odprtih vratih v cm	108,0
Skupna priključna moč v kW	1,45

CVA 7440

Vgradni kavni avtomat

v združljivem dizajnu s patentiranim CupSensorjem za največji užitek ob kavi



EAN: 4002516826330 / Številka materiala: 12642430 /

Številka starega materiala: 29744050A

Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Dolžina priključnega kabla v m	2,0
Priložena oprema	
Posoda za mleko iz stekla	•
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	•
Čistilne tablete	•
Sredstvo za čiščenje cevi za mleko	•
Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku	


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

? ? ? ? ? ? ? , ?
 ? , ? ? ? ? ? , deutsch,
 dansk, english, english
 (AU), english (CA), english
 (GB), english (US), suomi,
 français, français (CA),
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, ? ? ? , ? ? ? ,
 hrvatski, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


CVA 7440

Vgradni kavni avtomat


v združljivem dizajnu s patentiranim CupSensorjem za največji užitek ob kavi




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)