

G 5410 SC Active Plus Prostostoječi pomivalni stroji za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



- Najboljši rezultati v manj kot eni uri – QuickPowerWash
- Inovativen dizajn in največje udobje – predal 3D MultiFlex
- Pomivalni stroj s sistemom sveže vode – od 6.0 l v programu Avtomatski
- Dodaten prihranek do 50 % energije – priključek na toplo vodo
- Fleksibilna in varna namestitvev – zasnova košar Comfort



EAN: 4002516833840 / Številka materiala: 12653280 /
Številka starega materiala: 21541016A

Konstrukcija	
Prostostoječi pomivalni stroj	•
Pomivalni stroj širine 60 cm	•
Dizajn	
Barva upravljalne plošče	Brijantno bela
Izvedba upravljalne plošče	Ravna upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa
Prikazovalnik	Trimestni 7-segmentni prikazovalnik
Barva prikazovalnika	Bela
Udobje	
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose
Prikaz preostalega časa	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Kontrola delovanja	Prikazovalnik
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	B
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0
Poraba vode v programu eco v l na izveden program (cikel)	8,4
Poraba električne energije v programu ECO v kWh	0,64
Poraba energije v programu eco v kWh na 100 izvedb programa (ciklov)	64
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,40
Trajanje programa ECO v minutah	199
Razred emisije hrupa	B
Emisija hrupa v dB(A)	44
Tehnologija EcoPower	•
Preizkušena higiena	•
Priključek na toplo vodo	•
Polovično polnjenje	•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
SensorDry	•
Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka	•
Aktivno kondenzacijsko sušenje	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pomivanja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Avtomatski	•
Intenzivni 75 °C	•
Nežni	•
Dodatne možnosti pri pomivanju	
Ekspres	•
Posebej čisto	•
Posebej suho	•
Zasnova košar	
Namestitev jedilnega pribora	Predal 3D MultiFlex
Polička za skodelice FlexCare	1
Zasnova košar	Comfort

G 5410 SC Active Plus
Prostostoječi pomivalni stroji
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



EAN: 4002516833840 / Številka materiala: 12653280 /
Številka starega materiala: 21541016A

Število pogrinjkov 14

Varnost

Sistem Waterproof •

Zaščita pred posegi otrok •

Tehnični podatki

Širina niše minimalno v mm 600

Širina niše maksimalno v mm 600

Višina niše minimalno v mm 845

Višina niše maksimalno v mm 880

Globina niše v mm 600

Širina aparata v mm 598

Višina aparata v mm 845

Globina aparata v mm 600

Globina aparata pri odprtih vratih v cm 119,5

Neto teža v kg 53,5

Skupna priključna moč v kW 2,00

Napetost v V 230

Zaščita v A 10

Število faz 1

Električna frekvenca standard 50

Dolžina dovodne cevi v cm 1,50

Dolžina odtočne cevi v cm 1,50


Dolžina priključnega kabla v m 1,70

Priložena oprema

1 x paket UltraTabs (20 kosov) •

Kupon za en paket UltraTabs (20 kosov) ali devet paketov po ugodni ceni •

G 5410 SC Active Plus
Prostostoječi pomivalni stroji
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)