

G 5455 SCVi XXL Active Plus
Pomivalni stroji za skrito vgradnjo
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



- Najboljši rezultati v manj kot eni uri – QuickPowerWash
- Inovativen dizajn in največje udobje – predal 3D MultiFlex
- Pomivalni stroj s sistemom sveže vode – od 6.0 l v programu Avtomatski
- Dodaten prihranek do 50 % energije – priključek na toplo vodo
- Fleksibilna in varna namestitvev – zasnova košar Comfort



EAN: 4002516834052 / Številka materiala: 12653400 /
Številka starega materiala: 21545562A

Konstrukcija	
Pomivalni stroj za skrito vgradnjo	•
Pomivalni stroj širine 60 cm	•
Pomivalni stroj XXL	•
Dizajn	
Barva upravljalne plošče	Plemenito jeklo
Izvedba upravljalne plošče	Skrita upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa
Prikazovalnik	Trimestni 7-segmentni prikazovalnik
Barva prikazovalnika	Bela
Udobje	
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose
Prikaz preostalega časa	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Kontrola delovanja	Prikazovalnik, zvočni
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	B
Poraba vode v programu Avtomatski v I od	6,0
Poraba vode v programu eco v I na izveden program (cikel)	8,4
Poraba električne energije v programu ECO v kWh	0,64
Poraba energije v programu eco v kWh na 100 izvedb programa (ciklov)	64
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,40
Trajanje programa ECO v minutah	199
Razred emisije hrupa	B
Emisija hrupa v dB(A)	44
Tehnologija EcoPower	•
Preizkušena higiena	•
Priključek na toplo vodo	•
Polovično polnjenje	•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
SensorDry	•
Sušenje Turbothermic s kroženjem zraka	•
Aktivno kondenzacijsko sušenje	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pomivanja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Avtomatski	•
Intenzivni 75 °C	•
Nežni	•
Dodatne možnosti pri pomivanju	
Ekspres	•
Posebej čisto	•
Posebej suho	•
Zasnova košar	
Namestitev jedilnega pribora	Predal 3D MultiFlex
Polička za skodelice FlexCare	1

G 5455 SCVi XXL Active Plus
 Pomivalni stroji za skrito vgradnjo
 za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



EAN: 4002516834052 / Številka materiala: 12653400 /
 Številka starega materiala: 21545562A

Zasnova košar	Comfort
Število pogrinjkov	14
Varnost	
Sistem Waterproof	•
Tehnični podatki	
Širina niše minimalno v mm	600
Širina niše maksimalno v mm	600
Višina niše minimalno v mm	845
Višina niše maksimalno v mm	910
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	598
Višina aparata v mm	845
Globina aparata v mm	550
Globina aparata pri odprtih vratih v cm	120,5
Neto teža v kg	45,0
Skupna priključna moč v kW	2,00
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Električna frekvenca standard	50
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70
Min. teža sprednje plošče v kg	4,0
Maks. teža sprednje plošče v kg	11,0
[osebje servisa lahko predela na min.]	7,0
[osebje servisa lahko predela na maks.]	14,0
Priložena oprema	
1 x paket UltraTabs (20 kosov)	•
Kupon za en paket UltraTabs (20 kosov) ali devet paketov po ugodni ceni	•

G 5455 SCVi XXL Active Plus
Pomivalni stroji za skrito vgradnjo
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)