

Guard M1 Flex

Talni sesalnik

odlična sesalna moč | integriran pribor | vklj. s fleksibilnim ozkim nastavkom



- ComfortFit: razvit za najvišje higienske standarde
- Dolga življenjska doba: preizkušen na 20 let* življenjske dobe
- Teleskopska cev EasySlide z nastavljivo višino
- Idealen za težko dostopna mesta: fleksibilen ozki nastavek
- Tipka za način delovanja: preprosto prilagodite sesalno moč svojim potrebam
- Praktičen predal s tridelnim priborom za več udobja
- Eleganten oblikovni koncept in svetleče LED-ikone
- Velik doseg, manj menjav vtičnice: delovni radij 11 m

* Miele je med fazo razvoja serije sesalnikov Guard preizkusil modele in osrednje komponente s 750 urami uporabe (= 37,5 ure na leto) pri različnih stopnjah moči. Več: miele.com/20let

EAN: 4002516833796 / Številka materiala: 12654150 / Številka starega materiala: 41VWF641CE

Izvedba	
Talni sesalnik z vrečko za prah	•
Oznaka izdelka	Guard M1
Različica motorja	PowerLine
Tip izdelka	SVWF6
Barva aparata	Nordijsko modra
Udobna uporaba	
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	Tipka MODE
Ergonomičen nosilni ročaj	•
Ergonomičen ročaj	•
Sesalna cev	Teleskopska cev srednje velikosti, HES
Sistem Park za premore med sesanjem	•
Sistem Park za odlaganje	Obojestransko
Udobno navijanje kabla	•
Gibljivost	
Kolesca na jekleni osi, ki ne poškodujejo talnih oblog	•
Podvozje s tremi kolesci	•
Delovni radij v m	11
Dolžina priključnega kabla v m	7,5
Filtrski sistem	
Tip vrečke za sesalnik	HyClean Pure CO
Volumen vrečke za prah v l	4,5
Prikaz potrebne zamenjave vrečke za prah	•
Filter za izhodni zrak	Filter AirClean
Filter za zaščito motorja	•
Varnost	
Zaskočka za talni nastavek in ročaj	•
Avtomatsko pozicioniranje vrečke za prah	•
Obroba za zaščito pohištva	•
Tehnični podatki	
Moč v W	890
Glasnost v dB	77,0
Širina v mm	496
Višina v mm	227
Teža v kg	7,3
Priložena oprema	
Tridelni pribor	Integriran
Nastavek za oblazinjeno pohištvo	•
Ozki nastavek	•
Posebej dolg, fleksibilen ozki nastavek	•
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase	•
Talni nastavek	•