


WQ 1200 WPS Nova Edition

Pralni stroj W2 za polnjenje od spredaj

A – 20 %* | 9 kg | 1400 vrtlj./min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila
- Perite tako nežno kot še nikoli s satastim bobnom InfinityCare
- Z avtomatskim doziranjem TwinDos® prihranite do 40 %* pralnega sredstva*
- Naš avtomatski program SmartMatic® avtomatsko prilagodi porabo
- Velik barvni prikazovalnik M Touch Pro poskrbi za izjemno udobno upravljanje

* V primerjavi z ročnim doziranjem in na podlagi rezultatov internih testov.




EAN: 4002516859482 / Številka materiala: 12698680 / Številka starega materiala: 11Q12002D

Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	W2 Nova Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1400
Prekinitev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Dizajn vrat in upravljalne plošče	BlackEffect
Izvedba upravljalne plošče	Poševna
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dotik
Prikazovalnik	M Touch Pro
AmbientLight	•
MotionReact	•
Učinkovitost čiščenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Avtomatsko doziranje pralnega sredstva TwinDos	•
Avtomatsko prepoznavanje kartuše TwinDos	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Možnost Madeži	•
AddProgrammes	•
Izvrstna higiena	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti boben InfinityCare	•
Polnjenje v kg	9,0
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz ure	•
Prikaz poteka programa	•
Informacije	•
Lastni programi	•
Osvetlitev bobna	LED
MultiLingua	•
Pedal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A	20%

WQ 1200 WPS Nova Edition

Pralni stroj W2 za polnjenje od spredaj

A – 20 %* | 9 kg | 1400 vrtlj./min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic




EAN: 4002516859482 / Številka materiala: 12698680 /
Številka starega materiala: 11Q12002D

Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	40
Ponderirana poraba vode na cikel v l	50
Razred učinkovitosti ožemanja (A–G)	B
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem; A–D)	A
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med ožemanjem v dB(A) re1pW	69
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	229
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,50
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,50
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,00
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	15
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	15
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	15
Avtomatsko prepoznavanje količine polnjenja FlexLoad	•
Priključek na toplo vodo	•
EcoFeedback	•
Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik pretoka vode	•
Uravnavanje penjenja	•
Motor ProfiEco	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Svila (ročno pranje)	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Športna oblačila	•
Športna obutev	•
Čiščenje stroja	•
Samo izpiranje	•
ECO 40-60	•
PowerFresh	•
Puh/odeje	•
Zavese	•
Nova oblačila	•
SmartMatic®	•
Samo glajenje	•
Čiščenje bobna	•

WQ 1200 WPS Nova Edition

Pralni stroj W2 za polnjenje od spredaj

A – 20 %* | 9 kg | 1400 vrtlj./min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic



EAN: 4002516859482 / Številka materiala: 12698680 /


Številka starega materiala: 11Q12002D

Dodatne funkcije za pranje	
SingleWash	•
Kratki	•
Namakanje	•
Predpranje	•
Posebej tiho	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
Higiena plus	•
Varčevanje z energijo	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Waterproof-System
Zaščita pred posegi otrok	•
PIN-koda	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	620
Mere v mm (globina)	698
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1087
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1165
Globina aparata brez vrat (za vgradnjo pod pult) v mm	678
Teža v kg	97
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina dovodne cevi v m	1,60
Dolžina odtočne cevi v m	1,50
Priložena oprema	
Tri kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Kupon za pet kartuš Miele UltraPhase	•


WQ 1200 WPS Nova Edition

Pralni stroj W2 za polnjenje od spredaj


A – 20 %* | 9 kg | 1400 vrtlj./min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic




W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm