

WWA120 WCS 8kg Active

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 10 %* | 8 kg | 1400 vrtlj./min | CapDosing | satasti boben | AddLoad



EAN: 4002516864844 / Številka materiala: 12703540 /
Številka starega materiala: 11WA1201D

Izvedba	
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1400
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela
Prikazovalnik	EasyControl rumena
Nežno ravnanje s perilom	
Polnjenje v kg	8,0
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A	10%
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	43
Ponderirana poraba vode na cikel v l	48
Razred učinkovitosti ožemanja (A–G)	B
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem; A–D)	A
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med ožemanjem v dB(A) re1pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	219
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,30
Programi pranja	
Bombaž	•
Bombaž s predpranjem	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Samo izpiranje/škrobljenje	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Watercontrol-System
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	643
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1054
Globina aparata brez vrat (za vgradnjo pod pult) v mm	600
Teža v kg	80

- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- Prihranite še več energije z razredom A – 10 %**
- Ekskluzivna ponudba kapsul CapDosing za različne vrste perila in madežev***
- Naš satasti boben poskrbi, da perilo ostane v brezhibnem stanju
- Dodajanje ali odzemanje posameznih kosov perila med postopkom pranja AddLoad

* Miele je v fazi razvoja serije pralnih strojev W1 modele in osrednje komponente preizkusil s 5.000 postopki pranja (= pet postopkov pranja na teden, 50 tednov na leto) v različnih programih. Več: miele.com/20years

** Za 10 % varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A

*** Patent: EP 2 365 120



WWA120 WCS 8kg Active

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 10 %* | 8 kg | 1400 vrtlj./min | CapDosing | satasti boben | AddLoad



EAN: 4002516864844 / Številka materiala: 12703540 /
Številka starega materiala: 11WA1201D

Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
----------------------------	-----------

Napetost v V	220-240
--------------	---------

Zaščita v A	10
-------------	----

Frekvenca v Hz	50
----------------	----

Dolžina priključnega kabla v m	2
--------------------------------	---

WWA120 WCS 8kg Active

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 10 %* | 8 kg | 1400 vrtlj./min | CapDosing | satasti boben | AddLoad




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm