

WEB365 WPS PWash&8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 20 %* | 8 kg | 1400 vrtlj./min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah**
- Popolno upravljanje pralnega stroja z aplikacijo prek sistema Miele@home***
- Ekskluzivna ponudba kapsul CapDosing za različne vrste perila in madežev****

* Miele je v fazi razvoja serije pralnih strojev W1 modele in osrednje komponente preizkusil s 5.000 postopki pranja (= pet postopkov pranja na teden, 50 tednov na leto) v različnih programih. Več: miele.com/20years

** To velja za vse pralne stroje Miele, ki omogočajo izpolnjevanje procesnih in strojnotehničnih parametrov, predstavljenih v povzetku atesta WL 1110/18.

*** Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.

**** Patent: EP 2 365 120



EAN: 4002516864585 / Številka materiala: 12703580 / Številka starega materiala: 11EB3653D

Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Možnost vgradnje pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	W1 Chrome Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1400
Prekinitev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Grafitno siva, Pearlfinish
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	Ravna
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	DirectSensor bela, 7-segmentni
Učinkovitost čiščenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg	8,0
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Predal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A	20%
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	38
Ponderirana poraba vode na cikel v l	48
Razred učinkovitosti ožemanja (A–G)	B
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem; A–D)	A
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med ožemanjem v dB(A) re1pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	219
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,30

WEB365 WPS PWash&8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 20 %* | 8 kg | 1400 vrtlj./min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516864585 / Številka materiala: 12703580 /

Številka starega materiala: 11EB3653D

Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W 0,60

Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik pretoka vode	•
Uravnavanje penjenja	•
Motor ProfiEco	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Impregnacija	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
Dodatne funkcije za pranje	
Kratki	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Waterproof-System
Zaščita pred posegi otrok	•
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	636
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077
Globina aparata brez vrat (za vgradnjo pod pult) v mm	600
Teža v kg	80
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina dovodne cevi v m	1,60
Dolžina odtočne cevi v m	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	2

WEB365 WPS PWash&8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 20 %* | 8 kg | 1400 vrtlj./min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm