

WEB375 WPS PWash&8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 20 %* I 8 kg I 1400 vrtlj./min I QuickPowerWash I Miele@home I CapDosing



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah**
- Popolno upravljanje pralnega stroja z aplikacijo prek sistema Miele@home***
- Ekskluzivna ponudba kapsul CapDosing za različne vrste perila in madežev****

* Miele je v fazi razvoja serije pralnih strojev W1 modele in osrednje komponente preizkusil s 5.000 postopki pranja (= pet postopkov pranja na teden, 50 tednov na leto) v različnih programih. Več: miele.com/20years

** To velja za vse pralne stroje Miele, ki omogočajo izpolnjevanje procesnih in strojnotehničnih parametrov, predstavljenih v povzetku atesta WL 1110/18.

*** Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.

**** Patent: EP 2 365 120



EAN: 4002516864783 / Številka materiala: 12703590 / Številka starega materiala: 11EB3753D

Izvedba	
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1400
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela
Prikazovalnik	DirectSensor bela, 7-segmentni
Nežno ravnanje s perilom	
Polnjenje v kg	8,0
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A	20%
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	38
Ponderirana poraba vode na cikel v l	48
Razred učinkovitosti ožemanja (A–G)	B
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem; A–D)	A
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med ožemanjem v dB(A) re1pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	219
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,30
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,60
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Impregnacija	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Waterproof-System
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850

WEB375 WPS PWash&8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 20 %* | 8 kg | 1400 vrtlj./min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




EAN: 4002516864783 / Številka materiala: 12703590 /
Številka starega materiala: 11EB3753D

Mere v mm (globina)	636
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077
Globina aparata brez vrat (za vgradnjo pod pult) v mm	600
Teža v kg	80
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina dovodne cevi v m	1,60
Dolžina odtočne cevi v m	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	2


WEB375 WPS PWash&8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:


A – 20 %* | 8 kg | 1400 vrtlj./min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm