

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 20 %* I 9 kg I 1400 vrtlj./min I SteamCare I QuickPowerWash I Miele@home



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- Prihranite še več energije z razredom A – 20 %**
- SteamCare skrajša čas likanja za do 50 % in osveži vaša oblačila
- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah***
- Popolno upravljanje pralnega stroja z aplikacijo prek sistema Miele@home****

* Miele je v fazi razvoja serije pralnih strojev W1 modele in osrednje komponente preizkusil s 5.000 postopki pranja (= pet postopkov pranja na teden, 50 tednov na leto) v različnih programih. Več: miele.com/20years

** Za 20 % varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A.

*** To velja za vse pralne stroje Miele, ki omogočajo izpolnjevanje procesnih in strojne tehničnih parametrov, predstavljenih v povzetku atesta WL 1110/18.

**** Miele@home je ločena digitalna ponudba družbe Miele & Cie. KG. Vse pametne funkcije omogoča sistem Miele@home. Nabor funkcij se lahko razlikuje glede na model in državo.



EAN: 4002516857877 / Številka materiala: 12703610 /

Številka starega materiala: 11WD3801D

Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Tečaj vrat	desno
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	W1 White Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1400
Prekinitvev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Obsidian črna z belim obročem
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	Naklon 5°
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	DirectSensor bela, 7-segmentni
Učinkovitost čiščenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti bobn	•
Polnjenje v kg	9,0
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Predal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A	20%
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	40
Ponderirana poraba vode na cikel v l	50
Razred učinkovitosti ožemanja (A–G)	B
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem; A–D)	A
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med ožemanjem v dB(A) re1pW	72
Trajanje programa „ECO 40–60“ pri nazivni zmogljivosti	229
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,30

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 20 %* I 9 kg I 1400 vrtlj./min I SteamCare I QuickPowerWash I Miele@home



EAN: 4002516857877 / Številka materiala: 12703610 /


Številka starega materiala: 11WD3801D

Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,60
Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik pretoka vode	•
Uravnavanje penjenja	•
Motor ProfiEco	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Osvežitev (para)	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
Dodatne funkcije za pranje	
Kratki	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Watercontrol-System
Zaščita pred posegi otrok	•
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere (V x Š x G) v mm	850 x 596 x 643
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	643
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077
Teža v kg	80
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Dolžina dovodne cevi v m	1,60
Dolžina odtočne cevi v m	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	2


WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:


A – 20 %* | 9 kg | 1400 vrtlj./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm