

TWD640WP EcoSpeed&9kg
Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:
9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- Tehnologija toplotne črpalke – majhna poraba, nežno sušenje
- Hitrejša razvrščanje; DryCare 40 je popoln za perilo, pralno pri 40 °C**
- EcoSpeed učinkovito skrajša čas sušenja za 20 minut***
- HygieneDry odstrani do 99,99 % bakterij* in 99,9 % virusov****

* Miele je v fazi razvoja serije pralnih strojev W1 modele in osrednje komponente preizkusil s 5.000 postopki pranja (= pet postopkov pranja na teden, 50 tednov na leto) v različnih programih. Več: miele.com/20years

** Ni primerno za volno ali svilo.

*** V primerjavi s sušilnimi stroji Miele brez funkcije EcoSpeed z enako količino polnjenja in primerljivo energijsko učinkovitostjo. Preizkušeno v programu „Bombaž“ pri maksimalni količini polnjenja.

**** Preizkušeno na bakterijah *Bacillus subtilis* in kvasovkah *Saccharomyces cerevisiae* v stopnji suhosti HygieneDry s polovičnim polnjenjem. Opis metode je na voljo na naslednji povezavi: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516859925 / Številka materiala: 12703870 /
Številka starega materiala: 12WD6402D

Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Tečaj vrat	levo, možna zamenjava
Postavitev side-by-side	•
Možnost postavitve pod pult	•
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	T1 White Edition
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Obsidian črna z belim obročem
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	Naklon 5°
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	DirectSensor bela, 7-segmentni
Rezultat sušenja	
Natančno sušenje PerfectDry	•
Dišavni sistem FragranceDos	•
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
HygieneDry	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg	9,0
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Wash2Dry	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	Ne
Osvetlitev bobna	LED
Posoda za kondenzat	•
Integriran odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Tehnologija EcoDry	•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja	•
Motor ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	C
Razred kondenzacijske učinkovitosti (A–D)	A
Kondenzacijska učinkovitost v %	95
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov v programu „ECO, suho za v omaro“ v kWh	107

TWD640WP EcoSpeed&9kg

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



EAN: 4002516859925 / Številka materiala: 12703870 /

Številka starega materiala: 12WD6402D

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v standardnem programu „ECO, suho za v omaro“ v dB(A) re1pW 64

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D) B

Trajanje programa „ECO, suho za v omaro“ v min 187

Programi sušenja

Bombaž

ECO

Neobčutljivo perilo

Občutljivo perilo

Srajce

Volna

Ekspres

Impregnacija

Posteljno perilo

Toplo prezračevanje/DryFresh

Dodatne funkcije za sušenje

Zaščita pred mečkanjem

Zvočni signal

DryCare 40

Kakovost

Zaobljena rebra

Varnost

PIN-koda

Prikaz „Izpraznite posodo“

Prikaz „Očistite filter“

Optični vmesnik

Tehnični podatki

Mere v mm (širina) 596

Mere (V x Š x G) v mm 850 x 596 x 643

Mere v mm (višina) 850

Mere v mm (globina) 643

Globina aparata pri odprtih vratih v mm 1077

Teža v kg 54

Napetost v V 220-240

Zaščita v A 10

Frekvenca v Hz 50

Skupna priključna moč v kW 1,10

Dolžina priključnega kabla v m 2,0

Hermetično zaprto.

Vrsta hladilnega sredstva R290

Količina hladilnega sredstva v kg 0,14

Potencial globalnega segrevanja za hladilno sredstvo v CO₂ e 3

Potencial globalnega segrevanja za aparat v CO₂ e 0,42

Zamenjava žarnice Servisna služba

Priložena oprema

Dišavni vložek

TWD640WP EcoSpeed&9kg

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




EAN: 4002516859925 / Številka materiala: 12703870 /

Številka starega materiala: 12WD6402D


Kupon za dodatni dišavni vložek

•


TWD640WP EcoSpeed&9kg
 Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:
 9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm