

WWJ880 WPS PWash&TDos&Steam

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 20 %* I 9 kg I 1600 vrtlj./min I avtom. doziranje I QuickPowerWash I higiena



EAN: 4002516856818 / Številka materiala: 12706080 /
Številka starega materiala: 11WJ8806D

Izvedba	
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1600
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela/obroč krom
Prikazovalnik	ComfortSensor bel, enovrstični
Nežno ravnanje s perilom	
Polnjenje v kg	9,0
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A	20%
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	40
Ponderirana poraba vode na cikel v l	50
Razred učinkovitosti ožemanja (A–G)	A
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem; A–D)	A
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med ožemanjem v dB(A) re1pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	229
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,40
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,80
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Avtomatski plus	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Svila (ročno pranje)	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Športna oblačila	•
Pernice	•
Vzglavniki	•
Puh	•

- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- Natančno in avtomatsko doziranje pralnega sredstva s sistemom TwinDos®**
- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah***
- Higiena proti virusom uniči 99,9 %**** potencialnih virusov v vašem perilu

* Miele je v fazi razvoja serije pralnih strojev W1 modele in osrednje komponente preizkusil s 5.000 postopki pranja (= pet postopkov pranja na teden, 50 tednov na leto) v različnih programih. Več: miele.com/20years

** Patent: EP 2 784 205

*** To velja za vse pralne stroje Miele, ki omogočajo izpolnjevanje procesnih in strojnotehničnih parametrov, predstavljenih v povzetku atesta WL 1110/18.

**** Znanstveno preizkušeno na Univerzi Albstadt-Sigmaringen in odlikovano z zlato oznako Inštituta za integrativno higieno in virologijo – InFluenc_H. Velja za vse modele s funkcijama TwinDos® in PowerWash v programu Bombaž, higiena 60 °C in z dodatno funkcijo AllergoWash. Opis metode je na voljo na naslednji povezavi: <https://www.miele.com/wa-c>.



WWJ880 WPS PWash&TDos&Steam

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 20 %* | 9 kg | 1600 vrtlj./min | avtom. doziranje | QuickPowerWash | higiena




EAN: 4002516856818 / Številka materiala: 12706080 /
Številka starega materiala: 11WJ8806D

Zavese	•
Bombaž, higiena	•
Osvežitev (para)	•
Glajenje s paro	•
Čiščenje stroja	•
Novo perilo	•
Samo izpiranje/škrobljenje	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Waterproof-System
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	643
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077
Teža v kg	94
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina dovodne cevi v m	1,60
Dolžina odtočne cevi v m	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	2
Priložena oprema	
Tri kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Kupon za pet kartuš Miele UltraPhase	•
Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά


WWJ880 WPS PWash&TDos&Steam

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:


A – 20 %* I 9 kg I 1600 vrtlj./min I avtom. doziranje I QuickPowerWash I higiena




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm