

WWE380 WCS PWash&Steam&8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 40 %* I 8 kg I 1400 vrtlj./min I SteamCare I QuickPowerWash I Miele@home



EAN: 4002516865810 / Številka materiala: 12717680 /

Številka starega materiala: 11WE3801A

Izvedba	
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1400
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela/obroč krom
Prikazovalnik	DirectSensor bela, 7-segmentni
Nežno ravnanje s perilom	
Polnjenje v kg	8,0
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A	40%
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	29
Ponderirana poraba vode na cikel v l	48
Razred učinkovitosti ožemanja (A–G)	B
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem; A–D)	A
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med ožemanjem v dB(A) re1pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	219
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,40
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,80
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Osvežitev (para)	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Watercontrol-System
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850

- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- Prihranite še več energije z razredom A – 40 %**
- SteamCare skrajša čas likanja za do 50 % in osveži vaša oblačila
- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah***
- Popolno upravljanje pralnega stroja z aplikacijo prek sistema Miele@home****

* Miele je v fazi razvoja serije pralnih strojev W1 modele in osrednje komponente preizkusil s 5.000 postopki pranja (= pet postopkov pranja na teden, 50 tednov na leto) v različnih programih. Več: miele.com/20years

** Za 40 % varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A.

*** To velja za vse pralne stroje Miele, ki omogočajo izpolnjevanje procesnih in strojnotehničnih parametrov, predstavljenih v povzetku atesta WL 1110/18.

**** Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.



WWE380 WCS PWash&Steam&8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 40 %* | 8 kg | 1400 vrtlj./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516865810 / Številka materiala: 12717680 /


Številka starega materiala: 11WE3801A

Mere v mm (globina)	643
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077
Teža v kg	93
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2
Priložena oprema	
Tri kapsule	•
Kupon za pralno sredstvo Miele	•


WWE380 WCS PWash&Steam&8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:


A – 40 %* I 8 kg I 1400 vrtlj./min I SteamCare I QuickPowerWash I Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm