

H 7460 BP

Vgradna pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, z LED-osvetlitvijo in pirolizo



- Velik prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor
- Najpreprostejše čiščenje – piroliza in oprema PyroFit
- Posebej rahlo testo in zapečena skorjica – peka s paro
- Zanesljivo brez čezmerne toplotne obdelave živil – TasteControl
- Aparat z možnostjo WLAN-povezave v omrežje – Miele@home



EAN: 4002516932819 / Številka materiala: 12821430 /

Številka starega materiala: 22746005D

Izvedba in dizajn	
VitroLine	•
Izvedba in dizajn	
Vgradna pečica	•
Prednosti	
TasteControl	•
Hitro segrevanje	•
Predhodno segrevanje	•
Ohranjanje toplote	•
Funkcija Crisp	•
Načini delovanja	
Vroč zrak plus	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Peka s paro	•
Peka s paro z načinom Avtomatsko pečenje	•
Peka s paro z načinom Vroč zrak plus	•
Peka s paro z načinom Intenzivno pečenje	•
Peka s paro z načinom Zgornje/spodnje gretje	•
Intenzivno pečenje	•
Avtomatsko pečenje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Žar	•
Spodnje gretje	•
Eko vroč zrak	•
Odtajevanje	•
Avtomatski programi	•
Avtomatski programi, specifični za posamezne države	•
Dizajn	
Barva	Biserno bež
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Časovno nastavljeni dodatki pare	•
Prikaz ure	•
Sinhronizacija ure	•
Prikaz datuma	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Lastni programi	•

H 7460 BP

Vgradna pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, z LED-osvetlitvijo in pirolizo



EAN: 4002516932819 / Številka materiala: 12821430 /


Številka starega materiala: 22746005D

Individualne nastavitve	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Odjem moči v stanju izključenosti v W	0,3
Avtomatska izraba preostale toplote	•
Odjem moči v stanju pripravljenosti v W	0,8
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
Enostavno čiščenje	
Piroliza	•
Grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti	•
Vrata pečice CleanGlass	•
Para/oskrba z vodo	
Moč uparjalnika v kW	1,10
Volumen posode za svežo vodo v l	0,3
Sesalna cev za vsesavanje vode	•
Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Zaklepanje vrat med pirolizo	•
Zapora tipk	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	76
Število nivojev vstavljanja	5
Število nivojev v notranjosti pečice 1	5
Število nivojev v notranjosti pečice 2	5
Oznake nivojev vstavljanja	•
Osvetlitev notranjosti pečice	1 LED-sijalka
Temperature v °C	30–300
Temperature min. v °C	30
Temperature maks. v °C	300
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	590
Višina niše maks. v mm	595
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	596
Globina aparata v mm	568
Teža v kg	47,0
Skupna priključna moč v kW	3,60
Napetost v V	220-240
Dolžina priključnega kabla v m	1,50
Frekvenca v Hz	50

H 7460 BP

Vgradna pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, z LED-osvetlitvijo in pirolizo



EAN: 4002516932819 / Številka materiala: 12821430 /

Številka starega materiala: 22746005D

Zaščita v A	16
Število faz	1
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Zamenjava žarnice	Servisna služba
Priložena oprema	
Plitvi pekač s prevleko PerfectClean HBB 71	1
Globoki pekač s prevleko PerfectClean HUBB 71	1
Rešetka za peko in pečenje PyroFit	1
Izvlačno vodilo FlexiClip PyroFit (par)	1
Odstranljiva stranska vodila s prevleko PyroFit (par)	1
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	2

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


H 7460 BP

Vgradna pečica


v dizajnu za popolno kombiniranje, z LED-osvetlitvijo in pirolizo




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings