

## Boost CX1 Blue Pulse

Talni sesalnik brez vrečke za prah

za maksimalno sesalno moč v kompaktnem dizajnu



- Teleskopska cev EasySlide z nastavljlivo višino
- S funkcijo TrackDrive vedno ostane na zastavljeni poti
- Izjemna moč čiščenja s tehnologijo Vortex
- Vsestransko uporaben – univerzalni talni nastavek
- Zadrži tudi najmanjše delce – filter Hygiene AirClean

EAN: 4002516897026 / Številka materiala: 12831350 /  
Številka starega materiala: 41NRF340CE

| Izvedba                              |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Talni sesalnik brez vrečke za prah   | •                                  |
| Oznaka izdelka                       | Boost CX1                          |
| Različica motorja                    | PowerLine                          |
| Tip izdelka                          | SNRF3                              |
| Izvedba in dizajn                    |                                    |
| Barva aparata                        | Obsidian črna                      |
| Čiščenje                             |                                    |
| Tehnologija Vortex                   | •                                  |
| Udobna uporaba                       |                                    |
| Elektronsko uravnavanje sesalne moči | Štiristopenjski vrtljivi regulator |
| Ergonomičen nosilni ročaj            | •                                  |
| Ergonomičen ročaj                    | •                                  |
| Sistem Park za odlaganje             | Enostransko                        |
| Giblјivost                           |                                    |
| TrackDrive                           | •                                  |
| Delovni radij v m                    | 10                                 |
| Dolžina priključnega kabla v m       | 6,5                                |
| Filtrski sistem                      |                                    |
| Filter za izhodni zrak               | Filter Hygiene AirClean            |
| Tehnični podatki                     |                                    |
| Moč v W                              | 890                                |
| Glasnost v dB                        | 78,0                               |
| Širina v mm                          | 400                                |
| Višina v mm                          | 280                                |
| Teža v kg                            | 7,8                                |
| Nazivna moč v W                      | 890                                |
| Priložena oprema                     |                                    |
| Nastavek za oblazinjeno pohištvo     | •                                  |
| Ozki nastavek                        | •                                  |
| Sesalni čopič                        | •                                  |
| Talni nastavek SBD 355-3             | •                                  |
| Ščetka za čiščenje                   | Ne                                 |