

G 5851 SCVi Active Plus

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



- Razred energijske učinkovitosti A – prihranite energijo in varujte okolje
- Najboljši rezultati v manj kot eni uri – QuickPowerWash
- Naš prostorski čudež – predal 3D MultiFlex z več prostora za jedilni pribor
- Pomivalni stroj s sistemom sveže vode – od porabe vode 6.0 l v programu Avtomatski
- Prihranite do 50 % elektrike s pomočjo Mielejevega priključka na toplo vodo
- Fleksibilna zasnova košar, prilagojena vaši vsakdanji uporabi – košare Comfort



EAN: 4002516903574 / Številka materiala: 12845760 /
Številka starega materiala: 21585162D

Konstrukcija

Pomivalni stroj za skrito vgradnjo

•

Pomivalni stroj širine 60 cm

•

Dizajn

Barva upravljalne plošče

Plemenito jeklo

Izvedba upravljalne plošče

Skrita upravljalna plošča

Vrsta upravljanja

Tipka za izbiro programa

Prikazovalnik

Trimestni 7-segmentni prikazovalnik

Barva prikazovalnika

Bela

Udobje

Prikaz preostalega časa

•

Prednastavitev zagona do 24 ur

•

Kontrola delovanja

Prikazovalnik, zvočni

Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti (A–G)

A

Poraba vode v programu Avtomatski v l od

6,0

Poraba vode v programu eco v l na izveden program (cikel)

8,2

Poraba električne energije v programu ECO v kWh

0,54

Poraba energije v programu eco v kWh na 100 izvedb programa (ciklov)

54

Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh

0,30

Trajanje programa ECO v minutah

258

Razred emisije hrupa

B

Emisija hrupa v dB(A)

43

Tehnologija EcoPower

•

Preizkušena higiena

•

Priključek na toplo vodo

•

Polovično polnjenje

•

Kakovost rezultatov

Pomivalni stroj s sistemom sveže vode

•

Sušenje AutoOpen

•

BrilliantGlassCare

•

Programi pomivanja

QuickPowerWash

•

ECO

•

Avtomatski

•

Intenzivni 75 °C

•

Nežni

•

Dodatne možnosti pri pomivanju

Ekspres

•

Posebej čisto

•

Posebej suho

•

Zasnova košar

Namestitev jedilnega pribora

Predal 3D MultiFlex

Polička za skodelice FlexCare

1

Zasnova košar

Comfort

Število pogrinjkov

14

G 5851 SCVi Active Plus

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



EAN: 4002516903574 / Številka materiala: 12845760 /

Številka starega materiala: 21585162D

Varnost

Sistem Waterproof

•

Tehnični podatki

Širina niše minimalno v mm	600
Širina niše maksimalno v mm	600
Višina niše minimalno v mm	805
Višina niše maksimalno v mm	870
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	598
Višina aparata v mm	805
Globina aparata v mm	550
Globina aparata pri odprtih vratih v cm	116,5
Neto teža v kg	44,0
Skupna priključna moč v kW	2,00
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Električna frekvenca standard	50
Dolžina dovodne cevi v cm	1,50
Dolžina odtočne cevi v cm	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70
Min. teža sprednje plošče v kg	4,0
Maks. teža sprednje plošče v kg	11,0
[osebje servisa lahko predela na min.]	8,0
[osebje servisa lahko predela na maks.]	16,0

Priložena oprema

1 x paket UltraTabs (20 kosov)


•

Kupon za en paket UltraTabs (20 kosov) ali tri pakete (po 60 kosov) po ugodni ceni

•

G 5851 SCVi Active Plus

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)