

G 5811 SC Active Plus Prostostoječi pomivalni stroji za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



- Razred energijske učinkovitosti A – prihranite energijo in varujte okolje
- Najboljši rezultati v manj kot eni uri – QuickPowerWash
- Naš prostorski čudež – predal 3D MultiFlex z več prostora za jedilni pribor
- Pomivalni stroj s sistemom sveže vode – od porabe vode 6.0 l v programu Avtomatski
- Prihranite do 50 % elektrike s pomočjo Mielejevega priključka na toplo vodo
- Fleksibilna zasnova košar, prilagojena vaši vsakdanji uporabi – košare Comfort



EAN: 4002516903604 / Številka materiala: 12845790 /
Številka starega materiala: 21581116D

Konstrukcija	
Prostostoječi pomivalni stroj	•
Pomivalni stroj širine 60 cm	•
Dizajn	
Barva upravljalne plošče	Briljantno bela
Izvedba upravljalne plošče	Ravna upravljalna plošča
Vrsta upravljanja	Tipka za izbiro programa
Prikazovalnik	Trimestni 7-segmentni prikazovalnik
Barva prikazovalnika	Bela
Udobje	
Prikaz preostalega časa	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Kontrola delovanja	Prikazovalnik
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0
Poraba vode v programu eco v l na izveden program (cikel)	8,2
Poraba električne energije v programu ECO v kWh	0,54
Poraba energije v programu eco v kWh na 100 izvedb programa (ciklov)	54
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,30
Trajanje programa ECO v minutah	258
Razred emisije hrupa	B
Emisija hrupa v dB(A)	43
Tehnologija EcoPower	•
Preizkušena higiena	•
Priključek na toplo vodo	•
Polovično polnjenje	•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
Sušenje AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pomivanja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Avtomatski	•
Intenzivni 75 °C	•
Nežni	•
Dodatne možnosti pri pomivanju	
Ekspres	•
Posebej čisto	•
Posebej suho	•
Zasnova košar	
Namestitev jedilnega pribora	Predal 3D MultiFlex
Polička za skodelice FlexCare	1
Zasnova košar	Comfort
Število pogrinjkov	14

G 5811 SC Active Plus
Prostostoječi pomivalni stroji
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



EAN: 4002516903604 / Številka materiala: 12845790 /
Številka starega materiala: 21581116D

Varnost

Sistem Waterproof

•

Zaščita pred posegi otrok

•

Tehnični podatki

Širina niše minimalno v mm

600

Širina niše maksimalno v mm

600

Višina niše minimalno v mm

845

Višina niše maksimalno v mm

880

Globina niše v mm

600

Širina aparata v mm

598

Višina aparata v mm

845

Globina aparata v mm

600

Globina aparata pri odprtih vratih v cm

119,5

Neto teža v kg

53,5

Skupna priključna moč v kW

2,00

Napetost v V

230

Zaščita v A

10

Število faz

1

Električna frekvenca standard

50

Dolžina dovodne cevi v cm

1,50

Dolžina odtočne cevi v cm

1,50

Dolžina priključnega kabla v m

1,70

Priložena oprema


1 x paket UltraTabs (20 kosov)

•

Kupon za en paket UltraTabs (20 kosov) ali tri pakete (po 60 kosov) po ugodni ceni

•

G 5811 SC Active Plus
Prostostoječi pomivalni stroji
za optimalne rezultate sušenja s sušenjem AutoOpen



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)