

DG 7440

Vgradna parna pečica

za zdravo kuhanje z avtomatskimi programi, povezavo in kuhanjem sous-vide



- Velik prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor
- Popolni rezultati – tehnologija DualSteam
- Zajamčen uspeh za vsako jed – avtomatski programi
- Osvetlitev notranjosti pečice – dve LED-sijalki
- Aparat z možnostjo WLAN-povezave v omrežje – Miele@home

EAN: 4002516923930 / Številka materiala: 12867620 /
Številka starega materiala: 23744000D

Izvedba in dizajn	
Barva aparata	Biserno bež
Izvedba in dizajn	
Vgradna parna pečica	•
Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?] [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]
Izvedba in dizajn	
VitroLine	•
Prednosti	
Zunanje ustvarjanje pare	•
Kuhanje menijev brez prenosa okusov	•
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave	•
Ohranjanje toplote	•
Načini delovanja	
Kuhanje v pari	•
Sous-vide	•
Eko kuhanje v pari	•
Odtajevanje	•
Pogrevanje	•
Avtomatski programi	•
Avtomatski programi, specifični za posamezne države	•
Posebne uporabe	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•
Kuhanje v pari na do treh nivojih hkrati	•
Avtomatsko kuhanje menijev	•
Redukcija pare pred koncem časa priprave	•
Prikaz ure	•
Prikaz datuma	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•

DG 7440

Vgradna parna pečica

za zdravo kuhanje z avtomatskimi programi, povezavo in kuhanjem sous-vide



EAN: 4002516923930 / Številka materiala: 12867620 /

Številka starega materiala: 23744000D

Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Lastni programi	•
Individualne nastavitve	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Odjem moči v stanju izključenosti v W	0,3
Odjem moči v stanju pripravljenosti v W	0,8
Odjem moči v stanju pripravljenosti ob omrežni povezavi v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti ob omrežni povezavi v min	20
Enostavno čiščenje	
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•
Zunanji uparjalnik	•
Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata	•
Hitri zaklepi za stranska vodila	•
Odstranljiva stranska vodila	•
Odstranjevanje vodnega kamna	•
Vrata pečice CleanGlass	•
Para/oskrba z vodo	
DualSteam	•
Volumen posode za svežo vodo v l	1,5
Odstranjevanje posode za svežo vodo z mehanizmom Push2Release	•
Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Sistem ohlajanja sopare	•
Zapora tipk	•
Tehnični podatki	
Notranjost pečice L	•
Volumen notranjosti v l	40
Število nivojev vstavljanja	4
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 455 x 569
Tečaj vrat	spodaj
Osvetlitev notranjosti pečice	2 LED-sijalki
Temperature pri kuhanju v pari min. v °C	40
Temperature pri kuhanju v pari maks. v °C	100
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	450
Višina niše maks. v mm	452
Globina niše v mm	550
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 455 x 569
Širina aparata v mm	595

DG 7440

Vgradna parna pečica

za zdravo kuhanje z avtomatskimi programi, povezavo in kuhanjem sous-vide



EAN: 4002516923930 / Številka materiala: 12867620 /
Številka starega materiala: 23744000D

Višina aparata v mm	455
Globina aparata v mm	569
Teža v kg	26,3
Skupna priključna moč v kW	3,60
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50-60
Zaščita v A	16
Število faz	1
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina priključnega kabla v m	2
Zamenjava žarnice	Servisna služba


Priložena oprema

Odstranljiva stranska vodila (par)	1
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	2
Neperforirane posode za kuhanje v pari iz plemenitega jekla DGG 50 40	1
Rešetka	1
Prestrezní pladenj DGG 100 40	1
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	2


DG 7440

Vgradna parna pečica


za zdravo kuhanje z avtomatskimi programi, povezavo in kuhanjem sous-vide




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing




side view DG DGM, installation drawings

DG 7440

Vgradna parna pečica

za zdravo kuhanje z avtomatskimi programi, povezavo in kuhanjem sous-vide



Installation DG, installation drawing