

DGC 7460 HC Pro

za kuhanje v pari, peko in pečenje, s povezavo v omrežje + HydroClean.



- Velik prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor
- Popolni rezultati – tehnologija DualSteam
- Zunaj hrustljivo, znotraj sočno – kombinirana peka
- Udobno upravljanje – posoda za vodo za avtomatsko dvižno letvijo
- Lahko čiščenje – HydroClean in notranjost pečice iz plemenitega jekla



EAN: 4002516924036 / Številka materiala: 12867640 / Številka starega materiala: 23746003D

Izvedba in dizajn	
Barva aparata	Biserno bež
Izvedba in dizajn	
Kombinirana parna pečica	•
Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ?

Izvedba in dizajn	
VitroLine	•
Prednosti	
Hitro segrevanje	•
Predhodno segrevanje	•
Zunanje ustvarjanje pare	•
Senzor razmer v pečici	•
Možnost individualne nastavitve vlažnosti pri kombinirani peki	•
Kuhanje menijev brez prenosa okusov	•
Mix & Match	•
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave	•
Ohranjanje toplote	•
Funkcija Crisp	•
Načini delovanja	
Vroč zrak plus	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Kuhanje v pari	•
Kombinirana peka	•
Kombinirana peka z načinom Vroč zrak plus	•
Kombinirana peka z načinom Zgornje/spodnje gretje	•
Kombinirana peka z načinom Veliki žar	•
Sous-vide	•
Intenzivno pečenje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Žar	•
Mali žar	•
Zgornje gretje	•
Spodnje gretje	•
Posebni kolači	•
Eko vroč zrak	•
Eko kuhanje v pari	•
Odtajevanje	•

DGC 7460 HC Pro

za kuhanje v pari, peko in pečenje, s povezavo v omrežje + HydroClean.



EAN: 4002516924036 / Številka materiala: 12867640 /
Številka starega materiala: 23746003D

Pečenje z vlago	•
Pogrevanje	•
Gretje krožnikov	•
Avtomatski programi	•
Avtomatski programi, specifični za posamezne države	•
Posebne uporabe	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dvižna letev z motornim pogonom	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•
Kuhanje v pari na do štirih nivojih hkrati	•
Avtomatsko kuhanje menijev	•
Redukcija pare pred koncem časa priprave	•
Prikaz ure	•
Prikaz datuma	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Lastni programi	•
Program Sabbath	•
Individualne nastavitve	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Odjem moči v stanju izključenosti v W	0,3
Odjem moči v stanju pripravljenosti v W	0,8
Odjem moči v stanju pripravljenosti ob omrežni povezavi v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti ob omrežni povezavi v min	20
Enostavno čiščenje	
Notranost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•
Grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti	•
Zunanji uparjalnik	•
HydroClean	•
Vzdrževalni program Namakanje	•
Vzdrževalni program Izpiranje	•
Program sušenja notranjosti pečice	•
Hitri zaklepi za stranska vodila	•

DGC 7460 HC Pro

za kuhanje v pari, peko in pečenje, s povezavo v omrežje + HydroClean.

EAN: 4002516924036 / Številka materiala: 12867640 /
Številka starega materiala: 23746003D

Odstranljiva stranska vodila	•
Odstranjevanje vodnega kamna	•
Vrata CleanGlass	•
Para/oskrba z vodo	
DualSteam	•
Moč uparjalnika v kW	3,30
Volumen posode za svežo vodo v l	1,4
Posoda za svežo vodo za dvizžno letvijo	•
Posoda za kondenzat za dvizžno letvijo	•
Odtočni filter	•
Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Sistem ohlajanja sopare	•
Zapora tipk	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	67
Število nivojev vstavljanja	4
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 596 x 567
Oznake nivojev vstavljanja	•
Tečaj vrat	spodaj
Osvetlitev notranjosti pečice	BrilliantLight
Temperature pri pečenju min. v °C	30
Temperature pri pečenju maks. v °C	230
Temperature pri kuhanju v pari min. v °C	40
Temperature pri kuhanju v pari maks. v °C	100
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	590
Višina niše maks. v mm	595
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	596
Globina aparata v mm	567
Teža v kg	46,4
Skupna priključna moč v kW	3,45
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	1
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina priključnega kabla v m	2
Zamenjava žarnice	Servisna služba
Priložena oprema	
Globoki pekač s prevleko PerfectClean HUBB 71	1
Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean HBBR 71	1
Odstranljiva stranska vodila (par)	1

DGC 7460 HC Pro

za kuhanje v pari, peko in pečenje, s povezavo v omrežje + HydroClean.




EAN: 4002516924036 / Številka materiala: 12867640 /
Številka starega materiala: 23746003D


Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	1
Neperforirane posode za kuhanje v pari iz plemenitega jekla	1
Čistilo HydroClean	1
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	2

DGC 7460 HC Pro


za kuhanje v pari, peko in pečenje, s povezavo v omrežje + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings