

Triflex HX3 Aqua

Brezžični ročni sesalnik

velika sesalna moč | do 70 min delovanja | prepoznavanje talne obloge | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: temeljito čiščenje in 360-stopinjska osvetlitev za vidno čistočo
- Pobiranje prahu >99,99%* za temeljito in higiensko globinsko čiščenje
- Način Boost: za hitrejše čiščenje močno umazanih površin
- Čas delovanja: do 70 minut^{***} s polnilno litij-ionsko baterijo VARTA.
- Patentiran^{***} dizajn 3 v 1, s funkcijo odlaganja za premore med sesanjem
- Filter HEPA: 99,999-%^{****} filtracija za najčistejši zrak v prostoru
- FloorDetect: avtomatsko prepoznavanje talne obloge in prilagajanje moči
- BrilliantLight: posebej svetla LED-lučka na sprednji strani za maksimalno vidnost prahu
- Prikazovalnik: kaže preostali čas in pomembne podatke za brezskrbno sesanje
- Twist2open: za higiensko in enostavno praznjenje posode za prah
- Skrbno razvito in izdelano v Nemčiji v podjetju Miele & Cie. KG

* Pri pobiranju prahu na trdih tleh z režami dosežemo > 100-% pobiranje prahu pri stopnji moči HI, merjeno v skladu z IEC 62885-4:2024

** Velja za stopnjo moči MIN brez priključene električne krtače Multi Floor XXL

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% v skladu z IEC 62885-4:2020/HEPA v skladu z EN 1822-1:2019

EAN: 4002516925705 / Številka materiala: 12887880 / Številka starega materiala: 41WDLO35EU1

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	Triflex HX3 Aqua
Materialna številka proizvajalca	12887880
EAN številka	4002516925705
Izvedba	
Akumulatorski sesalnik	•
Oznaka izdelka	Triflex HX3
Različica motorja	Digital Efficiency Motor
Tip izdelka	SWDLO
Vrsta in dizajn aparata	
Barva aparata	Obsidian črna
Čiščenje	
Tehnologija Vortex	•
Električna krtača MultiFloor XXL SEB 435 z lučko BrilliantLight	•
Udobna uporaba	
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	Prikazovalnik/tri ravni
Način Boost	•
Sistem Park za premore med sesanjem	•
Zamenljiv litij-ionski akumulator	•
Dizajn 3 v 1	•
Filtrski sistem	
ComfortClean	•
Filter za izhodni zrak	Filter HEPA Lifetime
Volumen posode za prah v l	0,5
Tehnični podatki	
Tip akumulatorja	Li-ion
Nazivna kapaciteta akumulatorja v mAh	2500
Glasnost v dB	74,0
Širina v mm	260
Višina v mm	1297
Globina v mm	280
Teža v kg	3,6
Volt	25,2
Čas delovanja pri visoki stopnji moči PowerUnit Solo	70
Čas delovanja pri nizki stopnji moči z električno krtačo	38
Čas delovanja pri visoki stopnji moči z električno krtačo	15
Zmogljivost, izražena v površini, v m ²	160
Čas polnjenja v min	240
Priložena oprema	
Električna krtača MultiFloor XXL z lučko BrilliantLight	•
Ščetka za čiščenje	Ne
Stensko držalo	•
Napajalnik	•
AquaTwister	•
UniversalPad	2
Univerzalno čistilno sredstvo (ml)	500