

Triflex HX3 Plus Aqua
Brezžični ročni sesalnik
velika sesalna moč | do 140 min delovanja | prepoznavanje talne obloge | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: temeljito čiščenje in 360-stopinjska osvetlitev za vidno čistočo
- Pobiranje prahu >99,99%* za temeljito in higiensko globinsko čiščenje
- Način Boost: za hitrejše čiščenje močno umazanih površin
- Čas delovanja: do 140 minut*** s polnilno litij-ionsko baterijo VARTA.
- Patentiran*** dizajn 3 v 1, s funkcijo odlaganja za premore med sesanjem
- Filter HEPA: 99,999-%**** filtracija za najčistejši zrak v prostoru
- FloorDetect: avtomatsko prepoznavanje talne obloge in prilagajanje moči
- BrilliantLight: posebej svetla LED-lučka na sprednji strani za maksimalno vidnost prahu
- Prikazovalnik: kaže preostali čas in pomembne podatke za brezskrbno sesanje
- Twist2open: za higiensko in enostavno praznjenje posode za prah
- Skrbno razvito in izdelano v Nemčiji v podjetju Miele & Cie. KG
- Vrhunski set: vključuje Hardfloor Care Tool in drugi akumulator

* Pri pobiranju prahu na trdih tleh z režami dosežemo > 100-% pobiranje prahu pri stopnji moči HI, merjeno v skladu z IEC 62885-4:2024

** Velja za stopnjo moči MIN brez priključene električne krtače Multi Floor XXL in pri uporabi dveh akumulatorjev

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% v skladu z IEC 62885-4:2020/HEPA v skladu z EN 1822-1:2019

EAN: 4002516928614 / Številka materiala: 12887890 /
Številka starega materiala: 41WDLO36EU1

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	Triflex HX3 Plus Aqua
Materialna številka proizvajalca	12887890
EAN številka	4002516928614
Izvedba	
Akumulatorski sesalnik	•
Oznaka izdelka	Triflex HX3
Različica motorja	Digital Efficiency Motor
Tip izdelka	SWDLO
Vrsta in dizajn aparata	
Barva	Obsidian črna
Čiščenje	
Tehnologija Vortex	•
Električna krtača Multi Floor XXL SEB 435 z lučko BrilliantLight	•
Udobna uporaba	
Sistem Park za premore med sesanjem	•
Zamenljiv litij-ionski akumulator	•
Funkcija 3 v 1	•
Filtrski sistem	
ComfortClean	•
Filter za izhodni zrak	Filter HEPA Lifetime
Volumen posode za prah v l	0,5
Tehnični podatki	
Tip akumulatorja	Li-ion
Nazivna kapaciteta akumulatorja v mAh	2500
Glasnost v dB	74,0
Širina v mm	260
Višina v mm	1297
Globina v mm	280
Teža v kg	3,6
Volt	25,2
Čas delovanja enote PowerUnit solo pri stopnji MIN	2 x 70
Čas delovanja z električno krtačo pri stopnji MIN	2 x 38
Čas delovanja z električno krtačo pri stopnji MAX	2 x 15
Zmogljivost, izražena v površini, v m ²	2 x 160
Čas polnjenja v min	240
Priložena oprema	
Električna krtača Multi Floor XXL z lučko BrilliantLight	•
Ščetka za čiščenje	Ne
Stensko držalo	•
Napajalnik	•
Dodatni akumulator	•
Hardfloor Care Tool	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Univerzalno čistilno sredstvo (ml)	500