

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in štirimi posameznimi kuhalnimi polji



- Najtišji aparat TwoInOne znamke Miele – motor Silence
- Veliko prostora – štiri okroga kuhalna polja
- Samodejno uravnavanje stopenj moči ventilatorja – Con@ctivity
- Kompaktno upravljanje s številčno lestvico – ComfortSelect Plus
- Fleksibilna namestitvev – Plug & Play, vodeno kroženje zraka ali odvod zraka



EAN: 4002516943136 / Številka materiala: 12904790 / Številka starega materiala: 26727275D

Izvedba	
Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo	•
Načini delovanja	
Voden odvod zraka z dodatno opremo	DFK-xxxx,DMK 150-1
Vodeno kroženje zraka z dodatno opremo	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Vodeno kroženje zraka z dodatno opremo	Možnost predelave
Kroženje zraka brez vodenja (namestitvev Plug & Play)	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	Črna
Napa v ravni plošče	•
Barva krovne rešetke	Črna
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	4
Maksimalno število posod	4
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	spredaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 110-220
Maks. moč v W	2300
Maks. moč funkcije Booster v W	3000
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	zadaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 100-190
Maks. moč v W	1400
Maks. moč funkcije Booster v W	2100
3. kuhalno polje/območje	
Položaj	zadaj desno
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 110-220
Maks. moč v W	2300
Maks. moč funkcije Booster v W	3000
4. kuhalno polje/območje	
Položaj	spredaj desno
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 100-180
Maks. moč v W	1400
Maks. moč funkcije Booster v W	2100
Udobna uporaba	
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Digitalni prikaz stopenj moči	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	ComfortSelect Plus
Barva prikazovalnika	Rumena
Stalno prepoznavanje posode	•

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in štirimi posameznimi kuhalnimi polji



EAN: 4002516943136 / Številka materiala: 12904790 /

Številka starega materiala: 26727275D

Prikaz nasičenosti filtra z aktivnim ogljem	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•

Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti (A+++—D)	A+
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,8
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Motor ECO	•
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	10
Letna poraba energije v kWh/leto	31,3
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	10
Motor Silence	•
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	10
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	NA
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	A

Enostavno čiščenje

Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Notranjost ohišja nape, ki omogoča enostavno čiščenje — CleanCover	•

Filtrski sistem

Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno pomivanje (10-slojnih)	1
---	---

Odvod zraka

Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m³/h) po EN 61591	205
Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m³/h) po EN 61591	533
Zmogljivost pretoka zraka pri intenzivni stopnji (m³/h) po EN 61591	606
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591	606
Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	41,0
Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	64,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	68,0
Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	28,0

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in štirimi posameznimi kuhalnimi polji

EAN: 4002516943136 / Številka materiala: 12904790 /

Številka starega materiala: 26727275D

Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	68,0
--	------

Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	51,0
--	------

Raven zvočnega tlaka pri intenzivni stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	54,0
--	------

Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	54,0
--	------

Kroženje zraka

Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m³/h) po EN 61591	160
---	-----

Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m³/h) po EN 61591	475
--	-----

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591	510
--	-----

Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	46,0
---	------

Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	68,0
--	------

Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	70,0
--	------

Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	33,0
---	------

Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	55,0
--	------

Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	57,0
--	------

Varnost

Varnostni izklop	•
------------------	---

Funkcija fiksiranja nastavitev	•
--------------------------------	---

Zapora vklopa	•
---------------	---

Vgrajen hladilni ventilator	•
-----------------------------	---

Zaščita pred pregretjem	•
-------------------------	---

Prikaz preostale toplote	•
--------------------------	---

Tehnični podatki

Mere v mm (širina)	800
--------------------	-----

Mere v mm (višina)	200
--------------------	-----

Mere v mm (globina)	520
---------------------	-----

Vgradna višina s priključno omarico v mm	200
--	-----

Število faz	3
-------------	---

Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	780 mm
---	--------

Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500 mm
--	--------

Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	780
--	-----

Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
---	-----

Teža v kg	15
-----------	----

Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	804
---	-----

Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
--	-----

Skupna priključna moč v kW	7,50
----------------------------	------

Napetost v V	230
--------------	-----

Frekvenca v Hz	50-60
----------------	-------

Dolžina priključnega kabla v m	1,6
--------------------------------	-----

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in štirimi posameznimi kuhalnimi polji



EAN: 4002516943136 / Številka materiala: 12904790 /
Številka starega materiala: 26727275D

Nevtralni vodnik

Da

Priložena oprema

Priključni kabel

Da

Filter z aktivnim ogljem DKF 35-P


•

Adapter Plug & Play


•

KMDA 7272-1 FL Silence


Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in štirimi posameznimi kuhalnimi polji




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

KMDA 7272-1 FL Silence


Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in štirimi posameznimi kuhalnimi polji




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating
air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating
air

KMDA 7272-1 FL Silence


Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in štirimi posameznimi kuhalnimi polji




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air






KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template

KMDA 7272-1 FL Silence



Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in štirimi posameznimi kuhalnimi polji



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush installation, drilling template,
Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling
template

Installation plan DVS150PP



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation