

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in štirimi posameznimi kuhalnimi polji



- Najtišji aparat TwoInOne znamke Miele – motor Silence
- Veliko prostora: 4 velika kuhal. polja, vklj. z 2 območjema Flex
- Samodejno uravnavanje stopenj moči ventilatorja – Con@ctivity
- Kompaktno upravljanje s številčno lestvico – ComfortSelect Plus
- Fleksibilna namestitvev – Plug & Play, vodeno kroženje zraka ali odvod zraka



EAN: 4002516943730 / Številka materiala: 12904810 /
Številka starega materiala: 26747375D

Izvedba	
Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo	•
Načini delovanja	
Voden odvod zraka z dodatno opremo	DFK-xxxx,DMK 150-1
Vodeno kroženje zraka z dodatno opremo	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Vodeno kroženje zraka z dodatno opremo	Možnost predelave
Kroženje zraka brez vodenja (namestitvev Plug & Play)	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	Črna
Napa v ravni plošče	•
Barva krovne rešetke	Plemenito jeklo
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	4
Število kuhalnih območij	2
Maksimalno število posod	4
Kuhalna polja PowerFlex	
Število	4
Vrsta	Kuhalno območje Flex
Velikost v mm	Ø 110-210
Maks. moč v W	2100
Maks. moč funkcije Booster v W	3000
1. kuhavno polje/območje	
Položaj	levo
Vrsta	Kuhalno območje Flex
Velikost v mm	210x420
Maks. moč v W	3000
Maks. moč funkcije Booster v W	3700
2. kuhavno polje/območje	
Položaj	desno
Vrsta	Kuhalno polje Flex
Velikost v mm	210x420
Maks. moč v W	3000
Maks. moč funkcije Booster v W	3700
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Digitalni prikaz stopenj moči	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	ComfortSelect Plus
Barva prikazovalnika	Rumena
Ohranjanje toplote plus	•
Stalno prepoznavanje posode	•
Prikaz nasičenosti filtra z aktivnim ogljem	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Stop&Go-Funktion	•

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in štirimi posameznimi kuhalnimi polji



EAN: 4002516943730 / Številka materiala: 12904810 /

Številka starega materiala: 26747375D

Zaščita med brisanjem	•
Funkcija Recall	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•

Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,8
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Motor ECO	•
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	10
Letna poraba energije v kWh/leto	31,3
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	10
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	NA
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	A

Enostavno čiščenje

Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Notranjost ohišja nape, ki omogoča enostavno čiščenje – CleanCover	•

Filtrski sistem

Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno pomivanje (10-slojnih)	1
---	---

Odvod zraka

Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m³/h) po EN 61591	205
Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m³/h) po EN 61591	533
Zmogljivost pretoka zraka pri intenzivni stopnji (m³/h) po EN 61591	606
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591	606
Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	41,0
Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	64,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	68,0
Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	28,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	68,0
Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	51,0

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z motorjem Silence in štirimi posameznimi kuhalnimi polji



EAN: 4002516943730 / Številka materiala: 12904810 /

Številka starega materiala: 26747375D

Raven zvočnega tlaka pri intenzivni stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 54,0

Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 54,0

Kroženje zraka

Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m³/h) po EN 61591 160

Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m³/h) po EN 61591 475

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591 510

Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3 46,0

Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3 68,0

Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3 70,0

Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 33,0

Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 55,0

Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 57,0

Varnost

Varnostni izklop •

Funkcija fiksiranja nastavitev •

Zapora vklopa •

Vgrajen hladilni ventilator •

Zaščita pred pregretjem •

Tehnični podatki

Mere v mm (širina) 800

Mere v mm (višina) 200

Mere v mm (globina) 520

Vgradna višina s priključno omarico v mm 200

Število faz 3

Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult 780 mm

Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult 500 mm

Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji 780

Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji 500

Teža v kg 15

Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji 804

Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji 524

Skupna priključna moč v kW 7,50

Napetost v V 230

Frekvenca v Hz 50-60

Dolžina priključnega kabla v m 1,6

Nevtralni vodnik Da

Priložena oprema


Priključni kabel Da

Filter z aktivnim ogljem DKF 35-P •


Adapter Plug & Play •

KMDA 7473-1 FL Silence


Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in štirimi posameznimi kuhalnimi polji




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

KMDA 7473-1 FL Silence


Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in štirimi posameznimi kuhalnimi polji




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating
air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating
air

KMDA 7473-1 FL Silence


Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in štirimi posameznimi kuhalnimi polji




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air






KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template

KMDA 7473-1 FL Silence



Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z motorjem Silence in štirimi posameznimi kuhalnimi polji



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush installation, drilling template,
Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling
template

Installation plan DVS150PP



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation