

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z dvema zelo velikima kuhalnima območjema PowerFlex XL



- Najtišji aparat TwoInOne znamke Miele – motor Silence
- V celoti črn dizajn poskrbi za elegantno podobo
- Veliko prostora: 4 velika kuh. polja, vklj. z 2 obm. PowerFlex XL
- Samodejno uravnavanje stopenj moči ventilatorja – Con@ctivity
- Fleksibilna namestitvev – Plug & Play, vodeno kroženje zraka ali odvod zraka



EAN: 4002516943624 / Številka materiala: 12904820 /
Številka starega materiala: 26767675D

Izvedba	
Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo	•
Načini delovanja	
Voden odvod zraka z dodatno opremo	DFK-xxxx,DMK 150-1
Vodeno kroženje zraka z dodatno opremo	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Vodeno kroženje zraka z dodatno opremo	Možnost predelave
Kroženje zraka brez vodenja (namestitvev Plug & Play)	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	Črna
Napa v ravni plošče	•
Barva krovne rešetke	Črna
Barva maščobnega filtra	Črna
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	4
Število kuhalnih območij	2
Maksimalno število posod	4
Kuhalna polja PowerFlex	
Število	4
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Velikost v mm	Ø 150 – 230
Maks. moč v W	2100
Maks. moč funkcije Booster v W	3000
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	3650
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	levo
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Velikost v mm	230x460
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	desno
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Velikost v mm	230x460
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Digitalni prikaz stopenj moči	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	ComfortSelect White

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z dvema zelo velikima kuhalnima območjema PowerFlex XL



EAN: 4002516943624 / Številka materiala: 12904820 /

Številka starega materiala: 26767675D

Barva prikazovalnika	Bela
Stalno prepoznavanje posode	•
Prikaz nasičenosti filtra z aktivnim ogljem	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Stop&Go-Funktion	•
Zaščita med brisanjem	•
Funkcija Recall	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nastavljen zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,8
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Motor ECO	•
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	10
Letna poraba energije v kWh/leto	31,3
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	10
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	NA
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	A
Enostavno čiščenje	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Notranjost ohišja nape, ki omogoča enostavno čiščenje – CleanCover	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m³/h) po EN 61591	205
Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m³/h) po EN 61591	533
Zmogljivost pretoka zraka pri intenzivni stopnji (m³/h) po EN 61591	606
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591	606
Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	41,0
Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	64,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	68,0
Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	28,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	68,0

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z dvema zelo velikima kuhalnima območjema PowerFlex XL

EAN: 4002516943624 / Številka materiala: 12904820 /

Številka starega materiala: 26767675D

Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	51,0
--	------

Raven zvočnega tlaka pri intenzivni stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	54,0
--	------

Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	54,0
--	------

Kroženje zraka

Zmogljivost pretoka zraka pri min. stopnji (m³/h) po EN 61591	160
---	-----

Zmogljivost pretoka zraka pri maks. stopnji (m³/h) po EN 61591	475
--	-----

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591	510
--	-----

Zvočna moč pri min. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	46,0
---	------

Zvočna moč pri maks. stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	68,0
--	------

Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	70,0
--	------

Zvočni tlak pri min. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	33,0
---	------

Zvočni tlak pri maks. stopnji (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	55,0
--	------

Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	57,0
--	------

Varnost

Varnostni izklop	•
------------------	---

Funkcija fiksiranja nastavitev	•
--------------------------------	---

Zapora vklopa	•
---------------	---

Vgrajen hladilni ventilator	•
-----------------------------	---

Zaščita pred pregretjem	•
-------------------------	---

Prikaz preostale toplote	•
--------------------------	---

Priključek za okensko kontaktno stikalo	•
---	---

Tehnični podatki

Mere v mm (širina)	800
--------------------	-----

Mere v mm (višina)	238
--------------------	-----

Mere v mm (globina)	520
---------------------	-----

Vgradna višina s priključno omarico v mm	238
--	-----

Število faz	3
-------------	---

Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	780 mm
---	--------

Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500 mm
--	--------

Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	780
--	-----

Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
---	-----

Teža v kg	20
-----------	----

Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	804
---	-----

Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
--	-----

Skupna priključna moč v kW	7,50
----------------------------	------

Napetost v V	230
--------------	-----

Frekvenca v Hz	50-60
----------------	-------

Dolžina priključnega kabla v m	1,6
--------------------------------	-----

Nevtralni vodnik	Da
------------------	----

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo

z dvema zelo velikima kuhalnima območjema PowerFlex XL



EAN: 4002516943624 / Številka materiala: 12904820 /
Številka starega materiala: 26767675D

Priložena oprema


Priključni kabel	Da
------------------	----

Filter z aktivnim ogljem DKF 35-P	•
-----------------------------------	---


Adapter Plug & Play	•
---------------------	---

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection


Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo
z dvema zelo velikima kuhalnima območjema PowerFlex XL



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 23,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 24,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template,
23,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling
template



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo


z dvema zelo velikima kuhalnima območjema PowerFlex XL




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air






KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo




z dvema zelo velikima kuhalnima območjema PowerFlex XL



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air