

KM 8462 FR

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

626 mm | individualna kuhalna polja in kuhalno območje PowerFlex



- 4 Kuhalna polja, vključno z enim zmogljivim kuhalnim območjem PowerFlex
- Natančne nastavitve prek centralnega drsnika SingleSlide, vključno s povezavo
- Najkrajši časi segrevanja s stopnjo Booster
- Širina 626 mm, z jeklenim okvirjem za vgradnjo z naleganjem na pult

EAN: 4002516950394 / Številka materiala: 12911370 /  
Številka starega materiala: 26184620D

<b>Splošne informacije</b>	
Identifikacijska oznaka modela	KM 8462 FR
Materialna številka proizvajalca	12911370
EAN številka	4002516950394
Razred za trženje	Gold
<b>Vrsta gretja</b>	
Vrsta gretja	Indukcija
<b>Izvedba</b>	
Neodvisna od podpultne pečice	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantna steklokeramična površina	•
Barva steklokeramike	Črna
Okvir iz plemenitega jekla	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•
<b>Oprema kuhalnih polj</b>	
Število kuhalnih polj	4
Število kuhalnih območij	1
Maksimalno število posod	4
<b>Kuhalna polja PowerFlex</b>	
Število	2
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex
Velikost v mm	Ø 120 – 230
Maks. moč v W	2100
Maks. moč funkcije Booster v W	3650
<b>1. kuhalno polje/območje</b>	
Položaj	spredaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 100-160
Maks. moč v W	1400
Maks. moč funkcije Booster v W	2200
<b>2. kuhalno polje/območje</b>	
Položaj	zadaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 120 – 190
Maks. moč v W	1850
Maks. moč funkcije Booster v W	3000
<b>3. kuhalno polje/območje</b>	
Položaj	desno
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maks. moč v W	4200
Maks. moč funkcije Booster v W	7360
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Con@ctivity	•
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	SingleSlide

KM 8462 FR

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

626 mm | individualna kuhalna polja in kuhalno območje PowerFlex




EAN: 4002516950394 / Številka materiala: 12911370 /  
Številka starega materiala: 26184620D

Barva prikazovalnika	Rumena
Stalno prepoznavanje posode	•
Stop&Go-Funktion	•
Zaščita med brisanjem	•
Funkcija Recall	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,3
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,8
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	10
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
<b>Varnost</b>	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zapora vklopa	•
Vgrajen hladilni ventilator	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Mere (V x Š x G) v mm	52 x 626 x 526
Mere (Š x G) v mm	626 x 52 x 526
Mere v mm (širina)	626
Mere v mm (višina)	52
Mere v mm (globina)	526
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	560 mm - 600 mm x 490 mm - 500 mm
Vgradna višina s priključno omarico v mm	45
Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	560 mm - 600 mm
Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	490 mm - 500 mm
Teža v kg	10
Skupna priključna moč v kW	7,36
Dolžina priključnega kabla v m	1,6
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50-60
<b>Priložena oprema</b>	
Priključni kabel	Da

KM 8462 FR

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

626 mm | individualna kuhalna polja in kuhavno območje PowerFlex



KM8462FR surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing