

KM 8484 FL

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

806 mm | individualna kuhalna polja in kuhalno območje PowerFlex XL



- 5 kuhalna polja, vključno z enim zmogljivim kuhalnim območjem PowerFlex XL
- Natančne nastavitve prek centralnega drsnika SingleSlide, vključno s povezavo
- Najkrajši časi segrevanja s stopnjo Booster
- Širina 806 mm, za plosko vgradnjo ali z naleganjem na pult

EAN: 4002516951711 / Številka materiala: 12911460 / Številka starega materiala: 26184841D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	KM 8484 FL
Materialna številka proizvajalca	12911460
EAN številka	4002516951711
Razred za trženje	Gold
Vrsta gretja	
Vrsta gretja	Indukcija
Izvedba	
Neodvisna od podpultne pečice	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Barva steklokeramike	Črna
Ploska vgradnja	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	5
Število kuhalnih območij	1
Maksimalno število posod	5
Kuhalna polja PowerFlex	
Število	2
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex XL
Velikost v mm	Ø 120 – 230
Maks. moč v W	2100
Maks. moč funkcije Booster v W	3650
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	spredaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 100-160
Maks. moč v W	1400
Maks. moč funkcije Booster v W	2200
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	zadaj levo
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 120 – 190
Maks. moč v W	1850
Maks. moč funkcije Booster v W	3000
3. kuhalno polje/območje	
Položaj	v sredini
Vrsta	Vario kuhalno polje
Velikost v mm	Ø 140-220
Maks. moč v W	2300
Maks. moč funkcije Booster v W	3650
4. kuhalno polje/območje	
Položaj	desno
Velikost v mm	230x460
Maks. moč v W	4200
Maks. moč funkcije Booster v W	7360

KM 8484 FL

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

806 mm | individualna kuhalna polja in kuhalno območje PowerFlex XL



EAN: 4002516951711 / Številka materiala: 12911460 /
Številka starega materiala: 26184841D

Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Con@ctivity	•
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	SingleSlide
Barva prikazovalnika	Rumena
Stalno prepoznavanje posode	•
Stop&Go-Funktion	•
Zaščita med brisanjem	•
Funkcija Recall	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,3
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,8
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	10
Enostavno čiščenje	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Varnost	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zapora vklopa	•
Vgrajen hladilni ventilator	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•
Tehnični podatki	
Mere (V x Š x G) v mm	51 x 800 x 520
Mere (Š x G) v mm	800 x 51 x 520
Mere v mm (širina)	800
Mere v mm (višina)	51
Mere v mm (globina)	520
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Mere izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	780/804 x 500/524
Vgradna višina s priključno omarico v mm	51
Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	750 mm - 780 mm
Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	490 mm - 500 mm
Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	780
Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
Teža v kg	13
Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	804

KM 8484 FL

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

806 mm | individualna kuhalna polja in kuhhalno območje PowerFlex XL




EAN: 4002516951711 / Številka materiala: 12911460 /
Številka starega materiala: 26184841D

Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
Skupna priključna moč v kW	7,36
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50-60
Priložena oprema	
Priključni kabel	Da


KM 8484 FL

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

806 mm | individualna kuhalna polja in kuhavno območje PowerFlex XL



KM8484FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8484FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)