


KM 8595 FL

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

936 mm | kuhalna območja PowerFlex | M Sense ready



- 6 kuhalna polja, vključno z 3 zmogljivimi kuhalnimi območji PowerFlex
- Natančne nastavitve prek šestih drsnikov MultiSlide, z inteligentnim omreženjem
- Pripravljena za pomoč pri kuhanju, ki jo nudijo posode M Sense – M Sense ready
- Najkrajši časi segrevanja s stopnjo Booster
- Širina 936 mm, za plosko vgradnjo ali z naleganjem na pult


EAN: 4002516951919 / Številka materiala: 12911500 / Številka starega materiala: 26185951D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	KM 8595 FL
Materialna številka proizvajalca	12911500
EAN številka	4002516951919
Razred za trženje	Gold
Vrsta gretja	
Vrsta gretja	Indukcija
Izvedba	
Neodvisna od podpultne pečice	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Barva steklokeramike	Črna
Ploska vgradnja	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	6
Število kuhalnih območij	3
Maksimalno število posod	6
Kuhalna polja PowerFlex	
Število	6
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex
Velikost v mm	Ø 120 – 230
Maks. moč v W	2100
Maks. moč funkcije Booster v W	3650
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	levo
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maks. moč v W	4200
Maks. moč funkcije Booster v W	7360
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	v sredini
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maks. moč v W	4200
Maks. moč funkcije Booster v W	7360
3. kuhalno polje/območje	
Položaj	desno
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije Booster v W	3650
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Con@ctivity	•
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode	•
M Sense ready	•

KM 8595 FL

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

936 mm | kuhalna območja PowerFlex | M Sense ready



EAN: 4002516951919 / Številka materiala: 12911500 /
Številka starega materiala: 26185951D

Upravljanje s senzorskimi tipkami	MultiSlide
Barva prikazovalnika	Rumena
Inteligentno prepoznavanje posode	•
Stop&Go-Funktion	•
Zaščita med brisanjem	•
Funkcija Recall	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Programi za pomoč	•
Učinkovitost in trajnost	
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,3
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,8
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	10
Enostavno čiščenje	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Varnost	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zapora vklopa	•
Vgrajen hladilni ventilator	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•
Tehnični podatki	
Mere (V x Š x G) v mm	51 x 936 x 520
Mere (Š x G) v mm	936 x 51 x 520
Mere v mm (širina)	936
Mere v mm (višina)	51
Mere v mm (globina)	520
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	916 mm x 500 mm
Mera izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	916/940 x 500/524
Vgradna višina s priključno omarico v mm	51
Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	916 mm
Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500 mm
Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	916
Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
Teža v kg	16
Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	940
Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
Skupna priključna moč v kW	11,04
Dolžina priključnega kabla v m	1,6
Napetost v V	230

KM 8595 FL

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

936 mm | kuhalna območja PowerFlex | M Sense ready



EAN: 4002516951919 / Številka materiala: 12911500 /
Številka starega materiala: 26185951D

Frekvenca v Hz

50-60

Priložena oprema

Priključni kabel

Da

