


## KM 8595 FL MattFinish

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

936 mm | kuhalna območja PowerFlex | M Sense ready | MattFinish



- Odporna mat površina za prefinjen dizajn kuhinje – MattFinish
- 6 kuhalna polja, vključno z 3 zmogljivimi kuhalnimi območji PowerFlex
- Natančne nastavitve prek šestih drsnikov MultiSlide, z inteligentnim omreženjem
- Pripravljena za pomoč pri kuhanju, ki jo nudijo posode M Sense – M Sense ready
- Širina 936 mm, za plosko vgradnjo ali z naleganjem na pult
- Najkrajši časi segrevanja s stopnjo Booster


EAN: 4002516951193 / Številka materiala: 12911550 / Številka starega materiala: 26185952D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	KM 8595 FL MattFinish
Materialna številka proizvajalca	12911550
EAN številka	4002516951193
Razred za trženje	Gold
Vrsta gretja	
Vrsta gretja	Indukcija
Izvedba	
Neodvisna od podpultne pečice	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Barva steklokeramike	Mat črna
Površina, odporna proti razenju	MattFinish
Ploska vgradnja	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	6
Število kuhalnih območij	3
Maksimalno število posod	6
Kuhalna polja PowerFlex	
Število	6
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex
Velikost v mm	Ø 120 – 230
Maks. moč v W	2100
Maks. moč funkcije Booster v W	3650
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	levo
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maks. moč v W	4200
Maks. moč funkcije Booster v W	7360
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	v sredini
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maks. moč v W	4200
Maks. moč funkcije Booster v W	7360
3. kuhalno polje/območje	
Položaj	desno
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije Booster v W	3650
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Con@ctivity	•
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode	•

## KM 8595 FL MattFinish

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

936 mm | kuhalna območja PowerFlex | M Sense ready | MattFinish



EAN: 4002516951193 / Številka materiala: 12911550 /  
Številka starega materiala: 26185952D

M Sense ready	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	MultiSlide
Barva prikazovalnika	Rumena
Inteligentno prepoznavanje posode	•
Stop&Go-Funktion	•
Zaščita med brisanjem	•
Funkcija Recall	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Programi za pomoč	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,3
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,8
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	10
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	10
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
<b>Varnost</b>	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zapora vklopa	•
Vgrajen hladilni ventilator	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Mere (V x Š x G) v mm	51 x 936 x 520
Mere (Š x G) v mm	936 x 51 x 520
Mere v mm (širina)	936
Mere v mm (višina)	51
Mere v mm (globina)	520
Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	916 mm x 500 mm
Mera izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	916/940 x 500/524
Vgradna višina s priključno omarico v mm	51
Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	916 mm
Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500 mm
Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	916
Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
Teža v kg	16
Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	940
Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
Skupna priključna moč v kW	11,04
Dolžina priključnega kabla v m	1,6

KM 8595 FL MattFinish

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

936 mm | kuhalna območja PowerFlex | M Sense ready | MattFinish



EAN: 4002516951193 / Številka materiala: 12911550 /  
Številka starega materiala: 26185952D

Napetost v V 230

Frekvenca v Hz 50-60


**Priložena oprema**

Priključni kabel Da


## KM 8595 FL MattFinish

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

936 mm | kuhalna območja PowerFlex | M Sense ready | MattFinish



KM8595FL, KM8595FL MattFinish, KM8595-2FL,  
KM8595-2FL MattFinish, surface-mounted (\*Fußnote)  
Installation drawing



KM8595FL, KM8595FL MattFinish, KM8595-2FL,  
KM8595-2FL MattFinish, flush (\*Fußnote) (Installation  
drawing)