

KM 8685 FL MattFinish

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

800 mm | cela površina | M Sense ready | MattFinish



- Odporna mat površina za prefinjen dizajn kuhinje – MattFinish
- Indukcija po celotni površini za do šest posod za kuhanje
- Natančne nastavitve prek šestih drsnikov MultiSlide, z inteligentnim omreženjem
- Pripravljena za pomoč pri kuhanju, ki jo nudijo posode M Sense – M Sense ready
- Širina 800 mm, za plosko vgradnjo ali z naleganjem na pult
- Najkrajši časi segrevanja s stopnjo Booster

EAN: 4002516951773 / Številka materiala: 12911680 / Številka starega materiala: 26186852D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	KM 8685 FL MattFinish
Materialna številka proizvajalca	12911680
EAN številka	4002516951773
Razred za trženje	Platinum
Vrsta gretja	
Vrsta gretja	Indukcija
Izvedba	
Neodvisna od podpultne pečice	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Barva steklokeramike	Mat črna
Površina, odporna proti razenju	MattFinish
Ploska vgradnja	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	1
Število kuhalnih območij	1
Maksimalno število posod	6
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	poljubno
Vrsta	Cela površina
Velikost v mm	740x380
Maks. moč v W	2600
Maks. moč funkcije Booster v W	3650
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Con@ctivity	•
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode	•
M Sense ready	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	MultiSlide
Barva prikazovalnika	Bela
Inteligentno prepoznavanje posode	•
Način za strokovnjake	•
Stop&Go-Funktion	•
Zaščita med brisanjem	•
Funkcija Recall	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Programi za pomoč	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,3
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,8
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0

KM 8685 FL MattFinish

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

800 mm | cela površina | M Sense ready | MattFinish



EAN: 4002516951773 / Številka materiala: 12911680 /

Številka starega materiala: 26186852D

Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	10
---	----

Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	10
---	----

Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	10
---	----

Enostavno čiščenje

Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
---------------------------------------	---

Varnost

Varnostni izklop	•
------------------	---

Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
---------------------------------	---

Zapora vklopa	•
---------------	---

Vgrajen hladilni ventilator	•
-----------------------------	---

Zaščita pred pregretjem	•
-------------------------	---

Prikaz preostale toplote	•
--------------------------	---

Tehnični podatki

Mere (V x Š x G) v mm	51 x 800 x 520
-----------------------	----------------

Mere (Š x G) v mm	800 x 51 x 520
-------------------	----------------

Mere v mm (širina)	800
--------------------	-----

Mere v mm (višina)	51
--------------------	----

Mere v mm (globina)	520
---------------------	-----

Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	780 mm x 500 mm
--	-----------------

Mera izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	780/804 x 500/524
--	-------------------

Vgradna višina s priključno omarico v mm	51
--	----

Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	780 mm
---	--------

Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500 mm
--	--------

Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	780
--	-----

Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
---	-----

Teža v kg	19
-----------	----

Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	804
---	-----

Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
--	-----

Skupna priključna moč v kW	11,00
----------------------------	-------

Dolžina priključnega kabla v m	1,6
--------------------------------	-----


Napetost v V	230
--------------	-----

Frekvenca v Hz	50-60
----------------	-------


Priložena oprema

Priključni kabel	Da
------------------	----

KM 8685 FL MattFinish
 Indukcijska plošča, neodvisna od pečice
 800 mm | cela površina | M Sense ready | MattFinish



KM8685FL, KM8685FL MattFinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8685FL, KM8685FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)