


KM 8695 FL MattFinish  
 Indukcijska plošča, neodvisna od pečice  
 936 mm | cela površina | M Sense ready | MattFinish



- Odporna mat površina za prefinjen dizajn kuhinje – MattFinish
- Indukcija po celotni površini za do šest posod za kuhanje
- Natančne nastavitve prek šestih drsnikov MultiSlide, z inteligentnim omreženjem
- Pripravljena za pomoč pri kuhanju, ki jo nudijo posode M Sense – M Sense ready
- Širina 936 mm, za plosko vgradnjo ali z naleganjem na pult
- Najkrajši časi segrevanja s stopnjo Booster

EAN: 4002516951780 / Številka materiala: 12911690 /  
 Številka starega materiala: 26186952D

<b>Splošne informacije</b>	
Identifikacijska oznaka modela	KM 8695 FL MattFinish
Materialna številka proizvajalca	12911690
EAN številka	4002516951780
Razred za trženje	Platinasta
<b>Vrsta gretja</b>	
Vrsta gretja	Indukcija
<b>Izvedba</b>	
Neodvisna od podpultne pečice	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantna steklokeramična površina	•
Barva steklokeramike	Mat črna
Površina, odporna proti razenju	MattFinish
Ploska vgradnja	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•
<b>Oprema kuhalnih polj</b>	
Število kuhalnih polj	1
Število kuhalnih območij	1
Maksimalno število posod	6
<b>1. kuhalno polje/območje</b>	
Položaj	Možnost poljubne izbire
Vrsta	Celotno območje
Velikost v mm	870x380
Maks. moč v W	2600
Maks. moč funkcije Booster v W	3650
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Con@ctivity	•
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode	•
M Sense ready	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	MultiSlide
Barva prikazovalnika	Bela
Inteligentno prepoznavanje posode	•
Način za strokovnjake	•
Stop&Go-Funktion	•
Zaščita med brisanjem	•
Funkcija Recall	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Avtomatski izklop	•
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Programi za pomoč	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,3
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,8
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0

KM 8695 FL MattFinish

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

936 mm | cela površina | M Sense ready | MattFinish



EAN: 4002516951780 / Številka materiala: 12911690 /

Številka starega materiala: 26186952D

Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	10
-----------------------------------------------------------	----

Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	10
-------------------------------------------------------------	----

Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	10
---------------------------------------------------------------------	----

#### Enostavno čiščenje

Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
---------------------------------------	---

#### Varnost

Varnostni izklop	•
------------------	---

Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
---------------------------------	---

Zapora vklopa	•
---------------	---

Vgrajen hladilni ventilator	•
-----------------------------	---

Zaščita pred pregretjem	•
-------------------------	---

Prikaz preostale toplote	•
--------------------------	---

#### Tehnični podatki

Mere (V x Š x G) v mm	51 x 936 x 520
-----------------------	----------------

Mere (Š x G) v mm	936 x 51 x 520
-------------------	----------------

Mere v mm (širina)	936
--------------------	-----

Mere v mm (višina)	51
--------------------	----

Mere v mm (globina)	520
---------------------	-----

Mera izreza (Š x G) pri plošči, ki nalega na pult v mm	916 mm x 500 mm
--------------------------------------------------------	-----------------

Mera izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	916/940 x 500/524
----------------------------------------------	-------------------

Vgradna višina s priključno omarico v mm	51
------------------------------------------	----

Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	916 mm
---------------------------------------------------------	--------

Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500 mm
----------------------------------------------------------	--------

Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	916
--------------------------------------------------------	-----

Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
---------------------------------------------------------	-----

Teža v kg	20
-----------	----

Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	940
-------------------------------------------------------	-----

Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
--------------------------------------------------------	-----

Skupna priključna moč v kW	11,00
----------------------------	-------

Dolžina priključnega kabla v m	1,6
--------------------------------	-----

Napetost v V	230
--------------	-----

Frekvenca v Hz	50-60
----------------	-------


#### Priložena oprema

Priključni kabel	Da
------------------	----


## KM 8695 FL MattFinish

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

936 mm | cela površina | M Sense ready | MattFinish



KM8695FL, KM8695FL MattFinish, surface-mounted  
(\*Fußnote) Installation drawing



KM8695FL, KM8695FL MattFinish, flush (\*Fußnote)  
(Installation drawing)