

TS740I WP

Sušilni stroj T2 s toplotno črpalko

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- Tehnologija toplotne črpalke – majhna poraba, nežno sušenje
- Varčevanje z energijo v najboljšem razredu energijske učinkovitosti A
- Hitrejše razvrščanje; DryCare 40 je popoln za perilo, pralno pri 40 °C
- SteamCare skrajša čas likanja za do 50 % in osveži vaša oblačila

* Miele je v fazi razvoja serije sušilnih strojev T1/T2 testiral modele in njihove osrednje komponente v 5.000 postopkih sušenja (= pet postopkov sušenja na teden 50 tednov na leto) v različnih programih. Za trajnost končnih izdelkov ni garancije. Več: miele.com/20let



EAN: 4002517015320 / Številka materiala: 13058800 / Številka starega materiala: 12S740I1D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	TS740I WP
Materialna številka proizvajalca	13058800
EAN številka	4002517015320
Razred za trženje	Platinum
Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev side-by-side	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	Levo
Konstrukcija	
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Dizajn vrat	Steklena vrata, srebrno bela/grafitno siva
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Obroč srebrno bel/grafitno siv
Izvedba upravljalne plošče	Poševna
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	ComfortSensor
Rezultat sušenja	
Natančno sušenje PerfectDry	•
Dišavni sistem FragranceDos ²	•
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
HygieneDry	•
Nežno ravnanje s perilom	
SilenceDrum	•
Polnjenje v kg	9
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Wash2Dry	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz ure	•
Prikaz poteka programa	Ne
Osvetlitev bobna	LED
Posoda za kondenzat	•
Integriran odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Potisna obvestila	•
Integracija Smart Home	•

TS740I WP

Sušilni stroj T2 s toplotno črpalko

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517015320 / Številka materiala: 13058800 /

Številka starega materiala: 12S740I1D

Učinkovitost

Razred popravljivosti (A–E)	A
Ocena porabe	•
DryProtect	•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja	•
Motor DuraLife	•

Učinkovitost

Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Razred kondenzacijske učinkovitosti (A–D)	A
Kondenzacijska učinkovitost v %	95
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov v programu „ECO, suho za v omaro“ v kWh	79
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v standardnem programu „ECO, suho za v omaro“ v dB(A) re1pW	60
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	A
Trajanje programa „ECO, suho za v omaro“ v min	230

Programi sušenja

Avtomatski	•
Bombaž	•
ECO	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Volna	•
Ekspres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Športna oblačila	•
Hladno prezračevanje	•
Toplo prezračevanje	•
Program s košaro	•
Glajenje gub	•
Posteljno perilo	•
Srajce/bluze	•
PowerFresh	•
Puh/odeje	•
DryFresh	•

Dodatne funkcije za sušenje

Zaščita pred mečkanjem	•
Nežno plus	•
Zvočni signal	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Varčevanje z energijo	•
Glajenje	•

TS740I WP

Sušilni stroj T2 s toplotno črpalko

9 kg I SteamCare I DryCare 40 I SilenceDrum



EAN: 4002517015320 / Številka materiala: 13058800 /

Številka starega materiala: 12S740I1D

Kakovost

Zaobljena rebra

•

Varnost

PIN-koda

•

Prikaz „Izpraznite posodo“

•

Prikaz „Očistite filter“

•

Optični vmesnik

•

Tehnični podatki

Mere v mm (širina)

596

Mere (V x Š x G) v mm

850 x 596 x 621

Mere v mm (višina)

850

Mere v mm (globina)

621

Globina aparata pri odprtih vratih v mm

1092

Teža v kg

55

Napetost v V

220 - 240

Zaščita v A

10

Frekvenca v Hz

50

Skupna priključna moč v kW

0,80

Dolžina priključnega kabla v m

2

Dolžina priključnega kabla v m

2,0

Dolžina priključnega kabla v m

2

Hermetično zaprto.

•

Vrsta hladilnega sredstva

R290

Količina hladilnega sredstva v kg

0,14

Potencial globalnega segrevanja za hladilno sredstvo v CO₂ e

3

Potencial globalnega segrevanja za aparat v CO₂ e

0,45

Zamenjava žarnice

Servis

Priložena oprema

Dišavni vložek

•


Kupon za dodatni dišavni vložek

•


TS740I WP

Sušilni stroj T2 s toplotno črpalko

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

