


WE770Q WPS

Pralni stroj W2 za polnjenje od spredaj

A – 30 %* I 10 kg I 1600 vrtlj./min I TwinDos I QuickPowerWash I SteamCare



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- Prihranite še več energije z razredom A – 30 %**
- Prihranite do 40 % pralnega sredstva – TwinDos® z avtomatskim doziranjem***
- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah****
- SteamCare skrajša čas likanja za do 50 % in osveži vaša oblačila

* Miele je v fazi razvoja serije pralnih strojev W1/W2 testiral modele in njihove osrednje komponente v 5.000 postopkih pranja (= pet pranj na teden 50 tednov na leto) v različnih programih. Za trajnost končnih izdelkov ni garancije. Več: miele.com/20let

** Za 30 % varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A.

*** V primerjavi z ročnim doziranjem in na podlagi rezultatov internih testov.

**** To velja enako za vse pralne stroje Miele, ki lahko ponovijo postopek in tehnične parametre stroja, navedene v zaključku poročila o preskusu WL 1110/18.




EAN: 4002517015610 / Številka materiala: 13060250 / Številka starega materiala: 11E770Q2D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	WE770Q WPS
Materialna številka proizvajalca	13060250
EAN številka	4002517015610
Razred za trženje	Platinum
Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	Desno
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	W2
Stroj za polnjenje od spredaj	•
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1600
Prekinitve po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Dizajn vrat	Steklena vrata, BlackEffect/ morsko modra
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Obroč kraljevsko črn/ morsko moder
Izvedba upravljalne plošče	Poševna
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	ComfortSensor bela, dvovrstični
Učinkovitost čiščenja	
Avtomatsko doziranje pralnega sredstva TwinDos	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Možnost Madeži	•
AddProgrammes	•
Nežno ravnanje s perilom	
Polnjenje v kg	10
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz ure	•
Osvetlitev bobna	LED
MultiLingua	•
Pedal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Stanje napolnjenosti	•
Pomočnik za pranje	•
AddProgrammes	•
RemoteUpdate	•

WE770Q WPS

Pralni stroj W2 za polnjenje od spredaj

A – 30 %* I 10 kg I 1600 vrtlj./min I TwinDos I QuickPowerWash I SteamCare



EAN: 4002517015610 / Številka materiala: 13060250 /


Številka starega materiala: 11E770Q2D

Potisna obvestila	•
Integracija Smart Home	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
Učinkovitost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A	30%
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	36
Ponderirana poraba vode na cikel v l	47
Razred učinkovitosti ožemanja (A–G)	A
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem; A–D)	A
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med ožemanjem v dB(A) re1pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	239
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,50
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,50
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,00
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	15
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	15
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	15
Količinska avtomatika FlexLoad	•
Ocena porabe	•
Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik pretoka vode	•
Uravnavanje penjenja	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Svila (ročno pranje)	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Športna oblačila	•
Športna obutev	•
Čiščenje stroja	•
Samo izpiranje	•
ECO 40-60	•
Srajce/bluze	•
PowerFresh	•

WE770Q WPS

Pralni stroj W2 za polnjenje od spredaj

A – 30 %* | 10 kg | 1600 vrtlj./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517015610 / Številka materiala: 13060250 /


Številka starega materiala: 11E770Q2D

Puh/odeje	•
Zavese	•
Nova oblačila	•
SmartMatic®	•
Samo glajenje	•
Čiščenje bobna	•
Posteljno perilo	•
Dodatne funkcije za pranje	
SingleWash	•
Kratki	•
Namakanje	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•
Posebej tiho	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
Higiena plus	•
Varčevanje z energijo	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Waterproof-System
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere (V x Š x G) v mm	850 x 596 x 621
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	621
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1092
Globina aparata brez vrat v mm	600
Teža v kg	89
Napetost v V	220 - 240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Skupna priključna moč v kW	2,10 - 2,40
Dolžina odtočne cevi v m	1,50
Priložena oprema	
UltraPhase 1 + 2	•
Kupon za pet kartuš Miele UltraPhase	•
Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), ελληνικά, italiano, hrvatski, nederlands, polski, română, srpski, slovenščina, türkçe, magyar


WE770Q WPS

Pralni stroj W2 za polnjenje od spredaj


A – 30 %* | 10 kg | 1600 vrtlj./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

