

WS770Q WCS

Pralni stroj W2 za polnjenje od spredaj

A – 30 %* I 10 kg I 1600 vrtlj./min I TwinDos I QuickPowerWash I SteamCare



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- Prihranite še več energije z razredom A – 30 %**
- Prihranite do 40 % pralnega sredstva – TwinDos® z avtomatskim doziranjem***
- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah****
- SteamCare skrajša čas likanja za do 50 % in osveži vaša oblačila

* Miele je v fazi razvoja serije pralnih strojev W1/W2 testiral modele in njihove osrednje komponente v 5.000 postopkih pranja (= pet pranj na teden 50 tednov na leto) v različnih programih. Za trajnost končnih izdelkov ni garancije. Več: miele.com/20let

** Za 30 % varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A.

*** V primerjavi z ročnim doziranjem in na podlagi rezultatov internih testov.

**** To velja enako za vse pralne stroje Miele, ki lahko ponovijo postopek in tehnične parametre stroja, navedene v zaključku poročila o preskusu WL 1110/18.



EAN: 4002517015719 / Številka materiala: 13060260 / Številka starega materiala: 11S770Q1D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	WS770Q WCS
Materialna številka proizvajalca	13060260
EAN številka	4002517015719
Razred za trženje	Platinum
Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	Desno
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	W2
Stroj za polnjenje od spredaj	•
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1600
Prekinitev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Dizajn vrat	Steklena vrata, srebrno bela/grafitno siva
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Obroč srebrno bel/grafitno siv
Izvedba upravljalne plošče	Poševna
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	ComfortSensor bela, dvovrstični
Učinkovitost čiščenja	
Avtomatsko doziranje pralnega sredstva TwinDos	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Možnost Madeži	•
AddProgrammes	•
Nežno ravnanje s perilom	
Polnjenje v kg	10
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz ure	•
Osvetlitev bobna	LED
MultiLingua	•
Pedal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Stanje napolnjenosti	•
Pomočnik za pranje	•
AddProgrammes	•
RemoteUpdate	•

WS770Q WCS

Pralni stroj W2 za polnjenje od spredaj

A – 30 %* I 10 kg I 1600 vrtlj./min I TwinDos I QuickPowerWash I SteamCare



EAN: 4002517015719 / Številka materiala: 13060260 /

Številka starega materiala: 11S770Q1D

Potisna obvestila	•
Integracija Smart Home	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
Učinkovitost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A	30%
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	36
Ponderirana poraba vode na cikel v l	47
Razred učinkovitosti ožemanja (A–G)	A
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem; A–D)	A
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med ožemanjem v dB(A) re1pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	239
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,50
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,50
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,00
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	15
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	15
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	15
Količinska avtomatika FlexLoad	•
Ocena porabe	•
Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik pretoka vode	•
Uravnavanje penjenja	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Svila (ročno pranje)	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Športna oblačila	•
Športna obutev	•
Čiščenje stroja	•
Samo izpiranje	•
ECO 40-60	•
Srajce/bluze	•
PowerFresh	•

WS770Q WCS

Pralni stroj W2 za polnjenje od spredaj

A – 30 %* | 10 kg | 1600 vrtlj./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517015719 / Številka materiala: 13060260 /

Številka starega materiala: 11S770Q1D

Puh/odeje	•
Zavese	•
Nova oblačila	•
SmartMatic®	•
Samo glajenje	•
Čiščenje bobna	•
Posteljno perilo	•
Dodatne funkcije za pranje	
SingleWash	•
Kratki	•
Namakanje	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•
Posebej tiho	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
Higiena plus	•
Varčevanje z energijo	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Watercontrol-System
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere (V x Š x G) v mm	850 x 596 x 621
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	621
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1092
Globina aparata brez vrat v mm	600
Teža v kg	89
Napetost v V	220 - 240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Skupna priključna moč v kW	2,10 - 2,40
Dolžina odtočne cevi v m	1,50
Priložena oprema	
UltraPhase 1 + 2	•
Kupon za pet kartuš Miele UltraPhase	•
Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), ελληνικά, italiano, hrvatski, nederlands, polski, română, srpski, slovenščina, türkçe, magyar

WS770Q WCS

Pralni stroj W2 za polnjenje od spredaj

A – 30 %* | 10 kg | 1600 vrtlj./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare

