

## G 7281 SCVi

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

A – 20 %\* | 43 dB | predal za pribor | košare ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



- Preizkušeno na 20 let življenjske dobe\*
- Razred energijske učinkovitosti A – prihranite energijo in varujte okolje
- Udobje, dobri rezultati in optimalna vsakdanja uporaba – košare ExtraComfort
- Naš prostorski čudež – predal 3D MultiFlex z več prostora za jedilni pribor
- Najboljši rezultati v manj kot eni uri – QuickPowerWash
- Vse popolnoma suho – Mielejevo sušenje AutoOpen

\* Miele je v fazi razvoja serij pomivalnih strojev G 5000 in G 7000 testiral modele in njihove osrednje komponente v 5.600 postopkih pomivanja (= 280 postopkov pomivanja na leto v obdobju 20 let) z različnimi programi. Več na: [miele.com/20let](http://miele.com/20let)



EAN: 4002517016808 / Številka materiala: 13094550 /

Številka starega materiala: 21728162A

| Splošne informacije                                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Identifikacijska oznaka modela                                       | G 7281 SCVi                         |
| Materialna številka proizvajalca                                     | 13094550                            |
| EAN številka                                                         | 4002517016808                       |
| Razred za trženje                                                    | Gold                                |
| Konstrukcija                                                         |                                     |
| Pomivalni stroj za skrito vgradnjo                                   | •                                   |
| Pomivalni stroj širine 60 cm                                         | •                                   |
| Dizajn                                                               |                                     |
| Barva upravljalne plošče                                             | Plemenito jeklo                     |
| Izvedba upravljalne plošče                                           | Skrito vgrajena upravljalna plošča  |
| Vrsta upravljanja                                                    | Tipke za izbiro programa            |
| Prikazovalnik                                                        | Enovrstični besedilni prikazovalnik |
| Barva prikazovalnika                                                 | Bela                                |
| MultiLingua                                                          | •                                   |
| Udobje                                                               |                                     |
| Pomoč pri zapiranju vrat                                             | ComfortClose                        |
| Prikaz preostalega časa                                              | •                                   |
| Prednastavitev zagona do 24 ur                                       | •                                   |
| Prikaz delovanja                                                     | optični in akustični                |
| Izbira jezika izpisov na prikazovalniku                              | •                                   |
| Učinkovitost                                                         |                                     |
| Razred energijske učinkovitosti (A–G)                                | A                                   |
| Poraba vode v programu Avtomatski v I od                             | 6,0                                 |
| Poraba vode v programu eco v I na izveden program (cikel)            | 8,2                                 |
| Poraba električne energije v programu ECO v kWh                      | 0,43                                |
| Poraba energije v programu eco v kWh na 100 izvedb programa (ciklov) | 43                                  |
| Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh             | 0,30                                |
| Trajanje programa ECO v minutah                                      | 388                                 |
| Odjem moči s prednastavitvijo zagona v W                             | 0,30                                |
| Odjem moči v stanju izključenosti v W                                | 0,30                                |
| Odjem moči v stanju pripravljenosti v W                              | 0,30                                |
| Število pogrinjkov                                                   | 14                                  |
| Razred emisije hrupa                                                 | B                                   |
| Emisija hrupa v dB(A)                                                | 42                                  |
| EcoFeedback                                                          | •                                   |
| Preizkušena higiena                                                  | •                                   |
| Priključek na toplo vodo                                             | •                                   |
| Polovično polnjenje                                                  | •                                   |
| Kakovost rezultatov                                                  |                                     |
| Pomivalni stroj s sistemom sveže vode                                | •                                   |
| Sušenje AutoOpen                                                     | •                                   |
| SensorDry                                                            | •                                   |

G 7281 SCVi

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

A – 20 %\* | 43 dB | predal za pribor | košare ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517016808 / Številka materiala: 13094550 /

Številka starega materiala: 21728162A

Sistem za mehčanje vode

Univerzalna naprava za mehčanje vode do 70 °dH, Varčna poraba soli, Brilliant GlassCare

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Aktivno kondenzacijsko sušenje          | •                   |
| BrilliantGlassCare                      | •                   |
| <b>Programi pomivanja</b>               |                     |
| QuickPowerWash                          | •                   |
| ECO                                     | •                   |
| Avtomatski                              | •                   |
| ComfortWash 45 °C                       | •                   |
| Intenzivni 75 °C                        | •                   |
| PowerWash                               | •                   |
| ComfortWash+ 55 °C                      | •                   |
| Nežni                                   | •                   |
| Tihi 39 dB(A)                           | •                   |
| Čiščenje stroja                         | •                   |
| Izpiranje soli                          | •                   |
| <b>Dodatne možnosti pri pomivanju</b>   |                     |
| BottleClean                             | •                   |
| Hitri                                   | •                   |
| IntenseZone                             | •                   |
| Posebej čisto                           | •                   |
| Posebej suho                            | •                   |
| <b>Zasnova košar</b>                    |                     |
| Namestitev jedilnega pribora            | Predal 3D MultiFlex |
| Držalo za kozarce FlexCare              | 2                   |
| Polička za skodelice FlexCare           | 1                   |
| Zasnova košar                           | ExtraComfort        |
| MultiClip                               | •                   |
| FlexCare Glass & Bottle                 | •                   |
| XL Assist                               | •                   |
| <b>Varnost</b>                          |                     |
| Sistem Waterproof                       | •                   |
| Kontrolna lučka za sito                 | •                   |
| Higiensko priporočilo                   | •                   |
| <b>Tehnični podatki</b>                 |                     |
| Širina niše minimalno v mm              | 600                 |
| Širina niše maksimalno v mm             | 600                 |
| Višina niše minimalno v mm              | 805                 |
| Višina niše maksimalno v mm             | 870                 |
| Globina niše v mm                       | 550                 |
| Širina aparata v mm                     | 598                 |
| Višina aparata v mm                     | 805                 |
| Globina aparata v mm                    | 550                 |
| Globina aparata pri odprtih vratih v cm | 116,5               |
| Neto teža v kg                          | 48,0                |
| Skupna priključna moč v kW              | 2,00                |
| Napetost v V                            | 230                 |

G 7281 SCVi

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

A – 20 %\* I 43 dB I predal za pribor I košare ExtraComfort I QuickPowerWash I AutoOpen



EAN: 4002517016808 / Številka materiala: 13094550 /

Številka starega materiala: 21728162A

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Zaščita v A                             | 10   |
| Število faz                             | 1    |
| Električna frekvenca standard           | 50   |
| Dolžina dovodne cevi v m                | 1,50 |
| Dolžina odtočne cevi v m                | 1,50 |
| Dolžina priključnega kabla v m          | 1,70 |
| Min. teža sprednje plošče v kg          | 4,0  |
| Maks. teža sprednje plošče v kg         | 10,0 |
| [osebje servisa lahko predela na min.]  | 8,0  |
| [osebje servisa lahko predela na maks.] | 16,0 |

#### Priložena oprema

Kupon za en paket UltraTabs (20 kosov) ali tri pakete (po 60 kosov) po ugodni ceni

•

#### Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), italiano,  
nederlands, português,  
español, türkçe

G 7281 SCVi

Pomivalni stroji za skrito vgradnjo

A – 20 %\* | 43 dB | predal za pribor | košare ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)