

DAG 2950

Vgrajena kuhinjska napa s stekleno ploščo

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



- Individualni dizajn kuhinje – povsem integrirana v širini 862 mm
- Enostavno upravljanje na dotik na dostopni stekleni plošči
- Intuitivno upravljanje osvetlitve s funkcijo Tap2Light
- Na obeh straneh kuhinjske nape lahko shranite 10 kg knjig, začimb in drugih stvari
- DynamicWhite – uskladitev temperature barve z drugimi svetlobnimi viri



EAN: 4002517043040 / Številka materiala: 13118940 / Številka starega materiala: 28G2950BD

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	DAG 2950
Materialna številka proizvajalca	13118940
EAN številka	4002517043040
Razred za trženje	Silver
Izvedba	
Vgrajena kuhinjska napa s stekleno ploščo	•
Izvedba in dizajn	
Barva	Obsidian črna
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost naknadne namestitve
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka (dodatna oprema)	DUU 150, DUU 151
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 11-P
Udobna uporaba	
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
Upravljalni elementi na dotik	•
Upravljanje	Upravljalni elementi Touch on Glass
Stopnje Booster	1
Čas delovanja po izklopu 10 min	•
Prikaz zasičenosti maščobnega filtra	•
Učinkovitost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A
Sistem PowerManagement	•
Letna poraba energije v kWh/leto	54,4
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
Enostavno čiščenje	
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Filtrski sistem	
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno pomivanje (10-slojnih)	2
Osvetlitev	
Število x W	1 x 7,1 W
Osvetljenost v lx	275 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Funkcija dušenja svetlobe	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Ventilator	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	240
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	325
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	435

DAG 2950

Vgrajena kuhinjska napa s stekleno ploščo

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043040 / Številka materiala: 13118940 /

Številka starega materiala: 28G2950BD

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m ³ /h)	720
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	48,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	54,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	61,0
Zvočna moč pri stopnji Booster (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	72,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	34,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	40,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	47,0
Zvočni tlak pri stopnji Booster (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	58,0
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	210
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	320
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	445
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster (m ³ /h) po EN 61591	600
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	54,0
Raven zvočne moči pri intenzivni stopnji (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	77,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	63,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	70,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	40,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	49,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	56,0
Raven zvočnega tlaka pri intenzivni stopnji (dB(A) re 20 μPa) po EN 60704-2-13	63,0
Varnost	
Enoslojno varnostno steklo (ESG)	•
Tehnični podatki	
Mere ohišja nape (Š x V x G) v mm	862 x 338 x 310
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju v mm	338
Skupna višina za nape pri delovanju s kroženjem zraka v mm	338
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju min v mm	338
Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju maks. v mm	338
Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm	338
Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm	338
Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm	450
Širina ohišja nape v mm	862
Višina ohišja nape v mm	338
Minimalni odmik nad plinsko kuhalno ploščo (skupna moč maks. 12,6 kW, gorilniki ≤ 4,5 kW) v mm	650

DAG 2950

Vgrajena kuhinjska napa s stekleno ploščo

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043040 / Številka materiala: 13118940 /
Številka starega materiala: 28G2950BD

Neto teža v kg	14,3
Globina ohišja nape v mm	310
Dolžina priključnega kabla v m	1,5
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Skupna priključna moč v kW	0,27
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
Navodila za montažo	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150
Priložena oprema	
Zaporna loputa za zunanji zrak	•

DAG 2950

Vgrajena kuhinjska napa s stekleno ploščo

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

