

KWT 2672 ViS

Vinska vitrina MasterCool

za vrhunsko tehniko in dizajn velikega formata



- Udobna pomoč pri odpiranju vrat – Push2open
- Serviranje in uživanje v popolnosti – s kompletom SommelierSet
- Popolno temperiranje različnih vin – tri temperaturna območja
- Fleksibilna namestitve velikih steklenic na rešetke FlexiFrame
- Prijetno osvetljena notranjost z LED-elementi – BrilliantLight



EAN: 4002516473091 / Številka materiala: 96242811 /
Številka starega materiala: AT96242811

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	KWT 2672 ViS
Materialna številka proizvajalca	96242811
EAN številka	4002516473091
Kategorija aparata	
Vinska vitrina	•
Izvedba	
Vgradni aparat	•
Vgradni aparat, integriran	•
Tečaj vrat	levo
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
Možnost postavitve „side-by-side“	•
Dizajn	
Osvetlitev	BrilliantLight
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Koncept upravljanja	MasterSensor
Način Sabbath	•
DynaCool	•
Push2open	•
Tečaj MaxLoad	•
FlexiFrame	•
Število lesenih rešetk FlexiFrame	9
Material rešetk	Bukev
SommelierSet	•
NoteBoard	•
Upravljanje	
Število temperaturnih območij	3
Nastavljivo območje temperature min. v °C	5
Nastavljivo območje temperature maks. v °C	20
Učinkovitost	
Poraba energije na leto v kWh	155,13
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,42
Varnost	
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•
Optični temperaturni alarm	•
Tehnični podatki	
Širina niše min. v mm	610
Širina niše maks. v mm	613
Višina niše min. v mm	2134
Višina niše maks. v mm	2164
Globina niše v mm	629
Mere aparata (Š x V x G) v mm	603 x 2127 x 610
Širina aparata v mm	603
Višina aparata v mm	2127

KWT 2672 ViS
Vinska vitrina MasterCool
za vrhunsko tehniko in dizajn velikega formata



EAN: 4002516473091 / Številka materiala: 96242811 /
Številka starega materiala: AT96242811

Globina aparata v mm	610
Teža v kg	0,0
Tehnika pritrdjevanja	Fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	73
Klimatski razred	SN-T
Hladilni del v l	370
Skupna uporabna prostornina v l	370
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	D
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW	42
Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	3000
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	3,0

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku prek funkcije MultiLingua

, , deutsch,
 dansk, english, english
 (AU), english (CA), english
 (GB), english (US), eesti,
 suomi, français, français
 (CA), français (FR),
 ελληνικά, italiano,
, , hrvatski,
 latviesu, lietuviu, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, portugûês, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar